

PHILIPS

Sesalnik brez vrečke

PowerPro Ultimate

2,2 l, NanoClean

Odličen za sesanje parketa



FC9921/09



PowerCyclone za popolno zmogljivost

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

Novi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. PowerCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je izredno učinkovit na vseh vrstah tal.

Vrhunsko delovanje

- PowerCyclone 7 dlje časa ohanja visoko moč sesanja
- Večnamenski nastavek
- Nastavek za trda tla TriActive Z za odstranjevanje prahu in drobtin
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

- Tehnologija NanoClean za odstranjevanje prahu brez dodatne nesnage
- Posebna ergonomska komora za prah za nadzorovano praznjenje

Enostavno čiščenje

- Daljinski upravljalnik ErgoGrip za vklop in izklop brez sklanjanja
- Prilagodljiv nastavek za dolg doseg za težko dostopna mesta



asimpleswitch.com

Značilnosti

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.

Nastavek za trda tla TriActive Z



Novi nastavek za trda tla TriActive Z odstranjuje prah in drobtine hkrati. Edinstvena zasnova v obliki črke Z prah in večje drobtine usmerja skozi zračni kanal in jih pri tem ne

potiska naprej. Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. Zdaj ni treba več dvigniti nastavka, da bi posesali večje drobtine, tla pa bodo odslej izjemno čista.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice. Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice. Prah se nabere na dnu komore za prah in ne ostane v zraku. Ko komoro odprete, ni več prašne meglice kot prej.

Posebna ergonomska komora za prah



Komora ima pri strani posebej oblikovan izliv, ki omogoča nadzorovano praznjenje brez uhajanja prahu.

Daljinski upravljalnik ErgoGrip



Daljinski upravljalnik ErgoGrip omogoča enostavno vodenje nastavka v ozkih prostorih. Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom zlahka povečate ali zmanjšate moč sesanja in sesalnik brez težav izklopite.

Posebej dolga cev

Z našim nastavkom za dolg doseg s prilagodljivo natančno krtačo lahko čistite visoke police in zgornje dele omar.



5-letna garancija

Registrirajte se na philips.com/welcome v 3 mesecih od nakupa in prejeli boste brezplačno 5-letno garancijo za motor!



asimpleswitch.com

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo pomembno okoljevarstveno izboljšavo na enem ali več področjih Philipsovega prizadevanja za varovanje okolja – energijska učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko dobo.

Specifikacije

Zmogljivost

Glasnost: 75 dB

Pretok zraka (najv.): 27 l/s

Vakuum (najv.): 17 kPa

Vhodna moč (IEC): 650 W

Zasnova

Barva: Titan

Uporabnost

Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P

Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

Regulator moči: Daljinski upravljalnik

Cevni spoj: SmartLock

Vrsta kolesc: Gumijasta

Območje delovanja: 11 m

Dolžina kabla: 8 m

Filtriranje

Izhodni filter: Filter HEPA13

Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

Zmogljivost za prah: 2,2 L

Nastavki

Priloženi pribor: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1

Dodatni nastavek: Nastavek za trda tla,

Nastavek TriActive Z

Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax

Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Prijaznost do okolja

Embalaza: > 90 % reciklirani materiali

Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Teža in dimenzije

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 595 x 400 x 352 mm

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 506 x 310 x 317 mm

Teža izdelka: 6,2 kg

