

# FR 732

## AMPLI TUNER PRO LOGIC

FR 732

- ▶ ESTHETIQUE SERIE 700
- ▶ PUISSANCE EFFICACE 2 x 60W+60W+60W(8Ohms,0,7% distortion)
- ▶ TUNER RDS 30 PRESELECTIONS
- ▶ PRISES CINCH DOREES AUDIO / VIDEO EN FACADE
- ▶ SORTIE SUBWOOFER
- ▶ TELECOMMANDE AUDIO / VIDEO 48 TOUCHES



*Faisons toujours mieux.*

Date d'introduction  
JANVIER 1997



# PHILIPS

Elément de Série 700 / commande de système  
par BUS - RC5 (CD, platine K7, tuner)

## AMPLIFICATEUR

Puissance efficace : 2 x 60W + 60W + 60W  
(8 Ohms, 0,7% distortion)  
Distortion harmonique < 0,015 % à 1 KHz  
Bande passante 10 - 48000 Hz (à -3 dB)  
Rapport signal / bruit > 100 dBA  
Diaphonie > 83 dB  
Commande basses / aigus +/- 10 dB à  
100 Hz / 10 KHz  
4 modes de reproduction Audio / Vidéo (Dolby  
prologic, Dolby 3 stéréo, canal central (Large /  
Fantôme / Normal)) avec réglage séparé des voies  
Commandes de réglage électronique :  
balance / graves / aigus / mute  
Copie VCR 1 / VCR 2 permettant le doublage son  
Mise en veille programmable (de 10 à 90 mn)

## TUNER

RDS PO / FM 30 présélections aléatoires  
(horloge, nom, type, texte, fréquence optimale)

Partie FM    Sensibilité 1,7  $\mu$ V  
              Sélectivité 65 dB (400 KHz)  
              Distortion harmonique  
              0,1 % (mono)  
              Réponse en fréquence  
              30 - 15000 Hz +0,5 / -1 dB  
              Rapport S/B mono / stéréo  
              75 / 68 dB

Partie PO    Sensibilité 480  $\mu$ V/m

## CONNEXIONS

Prises cinch dorées Audio / Vidéo en façade  
Face avant    1 entrée vidéo (cinch dorée)  
                  1 entrée audio (cinch dorée)  
                  Prise casque - Jack 6,3 mm dorée  
Face arrière  1 sortie vidéo moniteur  
                  1 entrée / sortie vidéo  
                  4 entrées audio analogiques  
                  2 sorties audio (enregistrement)  
                  1 entrée FM (75 Ohms)  
                  2 prises cinch BUS - RC5  
                  1 sortie subwoofer

## DIVERS

Dimensions : L 435 x H 125 x P 350 mm  
Poids : 8 Kg environ  
Consommation : 110 Watts (< 5 W en veille)  
1 prise secteur commutée : P. max 100 Watts  
1 sortie enregistrement 200 mV / 2,5 KW  
1 sortie casque Z = 8 - 1000 W  
Enceintes : 6 - 16 W

Document interne.

Spécifications sujettes à modifications à des fins d'amélioration.



# PHILIPS