

MATCH LINE

Digitale Audio/Video Surround Receiver

MatchLine Receiver

FR 965

- *Digitale tuner, 30 voorkeuzenders.*
- *RDS (Radio Data System).*
- *Multi standard decoder, Dolby Pro-Logic, AC3, DTS en MPEG Multichannel.*
- *Automatische geluidstype herkenning (Dolby Pro-Logic, AC3, DTS, MPEG).*
- *Digital Sound Processing via Tetra Core IC (96 kHz).*
- *Digital stereo downmix.*
- *Zes kanalen ingang (DVD-Audio en Super-Audio cd voorbereid).*
- *Totaal uitgangsvermogen 5 x 60 watt (DIN).*
- *Afzonderlijke hoge en lage tonen regeling.*
- *Digitale in- en uitgangen.*
- *Video in- en uitgangen (CVBS).*
- *Cinema Link.*
- *Multi brand afstandsbediening.*
- *Menugestuurde installatie.*



MPEG  Multichannel



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING

Tuner.

- Digitale tuner voor AM en FM met 30 voorkeuzenders.
- Instelbare gevoeligheid. In de stand 'low' worden alleen de sterke zenders geselecteerd.
- Drie golfbereiken, midden-, langegolf en FM-band.
- Menugestuurde installatie, voor het automatische of handmatig zoeken en in het geheugen vastleggen van zenders, inclusief zendernamen.
- AM raamantenne voor selectieve ontvangst van midden- en langegolf zenders.
- RDS (Radio Data System) is een Europees informatie systeem voor FM zenders. Hiermee kan o.a. zendernaam, programmatype, nieuws en verkeersinformatie worden ontvangen. Deze informatie wordt op het FTD informatiescherm weergegeven.

Versterker.

- Vijf krachtige hifi versterkers met elk 60 watt uitgangsvermogen (DIN) voor front L/R, center en surround L/R. De ultra lage tonen zijn op de subwoofer lijnuitgang beschikbaar. De versterkers zijn zodanig ontworpen dat deze drastische dynamiek veranderingen feilloos kunnen weergeven. Het volume van elk kanaal (inclusief subwoofer) is afzonderlijk instelbaar, waardoor de geluidswaergeving optimaal aan de omgeving kan worden aangepast. Hierdoor kan het typische cinemageluid ook thuis in de huiskamer gerealiseerd worden.
- Digital Sound Processing. Het Philips Tetra Core IC is een krachtige 24 bits digitale multi standaard sound processor. Dolby Pro-Logic, AC3, DTS, MPEG en PCM-audio signalen worden automatisch door deze processor herkend en verwerkt met de hoogst mogelijke kwaliteit.
- Het Tetra Core IC accepteert eveneens digitale signalen met een sample rate van 32, 44.1, 48 en 96 kHz. Bijvoorbeeld DVD-audio, met een sample rate van 96 kHz, wordt door deze sound processor superieur weergegeven.
- Digital stereo downmix. Door het Tetra Core IC worden multichannel signalen automatisch omgezet naar een digitaal stereo signaal. Dit signaal is op de digitale uitgang beschikbaar en geschikt voor het digitaal opnemen van DVD-video of DVD-audio geluid.
- Zes kanalen ingang t.w.: front L/R, center, surround L/R en subwoofer. Met de bronselector in de stand '6 CH/DVD' worden deze zes kanalen geselecteerd zodat de receiver functioneert als meerkanaalsversterker. Dit maakt deze receiver bij uitstek geschikt om te combineren met een DVD-speler voorzien van een multichannel decoder. Dit biedt de mogelijkheid om DVD-Audio en Super-Audio cd weer te geven.
- Loudness. Bij een laag volume worden de hoge en lage tonen extra versterkt waardoor het geluid voller klinkt.
- Hall voor het simuleren van surround geluid wanneer alleen een stereo signaal beschikbaar is.

Video.

- Deze receiver is voorzien van drie video-ingangen t.w.: DVD, VCR en TV. Met de bronselector kan één van deze ingangen gekozen worden met het bijbehorende audiosignaal.

Meegeleverde accessoires.

- Scart/cinch kabel.
- Raamantenne.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5V (Philips R06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

PRODUCTINFORMATIE

Aansluitingen

Audio in/uit (analoog)

- Phono-in : 2 x cinch.
- CD-in : 2 x cinch.
- CD-R/Tape-in/uit : 4 x cinch.
- TV-in : 2 x cinch.
- VCR-in/uit : 4 x cinch.
- SAT : 2 x cinch.
- DVD/6 Ch. : 6 x cinch.
- Center-uit : 2 x cinch.
- Subwoofer-out : 1 x cinch.

Audio in/uit (digitaal)

- Digitaal-in : 2 x cinch (coax).
- Optisch-in : 1 x toslink.
- Digitaal-uit : 1 x cinch (coax).

Video-in/uit (CVBS)

- DVD-in : 1 x cinch.
- SAT-in : 1 x cinch.
- VCR in/uit : 2 x cinch.
- Monitor-uit : 1 x cinch.

Luidsprekers

- Front L/R : 4 x schroef.
- Center : 2 x schroef.
- Surround L/R : 4 x click-fit.

Overige

- Hoofdtelefoon : 1 x jack/6,3 mm (front).
- Antenne 75 ohm : IEC (coax).
- Cinema link bus : 2 x cinch.
- Netuitgang : 2 x.

Tuner

- Afstemming : digitaal PLL
- Golfbereiken : MG 525 - 1607 kHz
- : LG 148,5 - 284 kHz
- : FM 87,5 - 108,0 MHz

Signaal/ruis verhouding

- stereo : 55 dB
- mono : 65 dB

Vervorming, THD

- stereo : 0,3 %
- mono : 0,85 %

Kanaalscheiding bij 1 kHz

- : 35 dB

Versterker

Uitgangsvermogen DIN

- front : 2 x 60 W (6 ohm)
- center : 1 x 60 W (6 ohm)
- surround : 2 x 60 W (6 ohm)

Vervorming THD (1 kHz, 5 W)

- : 0,05 %

Vermogensbandbreedte

- : 20 Hz - 20 kHz (- 3 dB)

Signaal/ruis verhouding (gewogen)

- : > 85 dB

Kanaalscheiding (bij 1 kHz)

- : > 65 dB

Lage tonen regeling

- : 100 Hz, +/- 9 dB

Hoge tonen regeling

- : 10 kHz, +/- 9 dB

Ingangsgoelvigheid

- phono : 5 mV/47 kohm
- CD, CD-R, TV, VCR, SAT : 250 mV/47 kohm
- DVD/6 ch. : 250 mV/47 kohm

Uitgangen

- VCR, CD-R : 250 mV/1 kohm
- subwoofer : 800 mV/1 kohm
- center : 800 mV/1 kohm
- hoofdtelefoon 8-600 ohm : 3 V/60 ohm

Video-in/uit (CVBS)

- : 1 V_t/75 ohm

Algemeen

- Netspanning : 220 V, 50 Hz, +/- 10%
- Opgenomen vermogen (max.) : 210 W
- Stand-by vermogen : < 2 W
- Display : multicolor FTD
- Gewicht : ca. 9,4 kg
- Afmetingen (h x b x d) : 135 x 435 x 350 mm
- EAN code : 87 10101 3714 98