

Philips
Mini-audiosysteem



FW-C330



Rijke geluidservaring

Kijk eens even naar het aantrekkelijke FWC330 mini HiFi-systeem met zijn buitengewoon rijke geluid. U zult zien hoe gemakkelijk dit is te bedienen en af te stemmen. Ga achterover zitten en geniet van uw muziek, de hele dag lang.

Verrijk uw luisterervaring

- 2-weg bassreflex-luidsprekers voor een krachtig geluid
- 2x20 W RMS/2x40 W muziekvermogen en 800 W PMPO

Geniet onophoudelijk van uw favoriete muziek

- Wisselaar voor 3 CD's
- Dual Logic-cassettedeck met automatische afspeelfunctie

Persoonlijke geluidsinstellingen

- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost, 3 stappen

PHILIPS

Technische specificaties**Geluid**

- **Uitgangsvermogen:** 2x40 W muziekvermogen
- **Geluidsverbetering:** Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost, 3 stappen

Luidsprekers

- **Hoofd luidspreker:** 2-weg, Bassreflex-luidsprekersysteem, 5,25-inch woofer, Piezo-tweeter

Audio afspelen

- **Media afspelen:** CD, CD-R, CD-RW
- **Opladertype:** 3-CD-carrousel
- **Aantal discs:** 3
- **Af speel modi disc:** Herhaal nummer/alles/programma, Shuffle, Geheugen voor 40 nummers
- **Cassette deck technologie:** Logica
- **Af speel modi cassette:** Automatisch terugspoelen, Elektronische snelheidsregeling, Volledige, automatische stop, Bandteller

Audio opnemen

- **Media opnemen:** Tape
- **Verbetering van cassetteopname:** Automatisch opnameniveau, Gesynchroniseerde CD-opname, Timer voor tuneropname

Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- **Tuner bereik:** FM-stereo, MW

- **Tunerverbeteringen:** Automatisch opslaan, Eenvoudige installatie (Plug & Play)
- **RDS:** Nieuws, Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zender naam
- **Voorkeurzenders:** 40

Connectivity

- **Hoofdtelefoon:** 3,5
- **Andere aansluitingen:** FM-antenne, MW-antenne
- **Aux ingang:** Lijningang

Convenience

- **Alarmpuncties:** CD-alarm, Radio alarm, Sleep timer
- **Klok:** Op het hoofddisplay
- **Displaytype:** FTD
- **Energiebesparende stand-bystand:** 1 watt

Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** AC-netsnoer, FM/MW-antenne
- **Afstandsbediening:** 19 toetsen

Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 265 x 310 x 365 mm
- **Afmetingen van hoofd luidspreker (B x H x D):** 210 x 310 x 235 mm
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 619 x 410 x 474 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 11,6 kg

Productkenmerken**2-weg bassreflex-systeem****2x20 W RMS/2x40 W muziekvermogen****Wisselaar voor 3 CD's****Dual Logic-cassette deck****Digital Sound Control**

Met Digital Sound Control kunt u kiezen uit voorgeprogrammeerde frequentieinstellingen voor een optimaal geluid voor bepaalde muziekgenres. U hebt de keuze uit Optimal, Jazz, Rock, Techno, Pop en Classic. Elke modus maakt gebruik van de grafische equalizertechnologie om automatisch de geluidsbalans en de belangrijkste geluidsfrequenties van een muziekgenre aan te passen. Met Digital Sound Control haalt u het beste uit uw muziek, door de balans af te stemmen op de muzieksoort waarnaar u luistert.

Dynamic Bass Boost, 3 stappen

Publicatiedatum 2006-08-23

Versie: 3.0

12 NC: 9073 100 11232
EAN: 87 10895 74240 5

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com