

Philips
Mini Audio System



FW-C505



MAX Sound

para amplificação imediata da potência

Som de alta potência para ouvir e sentir

- 2x60W RMS com saída de potência musical de 2200W
- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
- MAX Sound: O máximo de graves e sem distorção

Prazer contínuo com sua música favorita

- Disqueteira de CD para 3 discos
- Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

Ajustes personalizados do som

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- O Reforço dinâmico dos sons graves (DBB) emite graves profundos, som encorpado
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- Controle de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** 2,000 W PMPO
- **Recursos de áudio:** MAX Sound, Incredible Surround, Reforço digital de graves de 3 estágios, Controle de som digital, 6 modos, Ambiente Virtual, 6 modos

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezo 1 pol., cúpula policarbonato, Grades destacáveis p/ caixas acústicas

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Tipo de carregador:** Bandeja giratória para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos de reprodução de discos:** Repetir/um-tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- **Tecnologia do cassette deck:** Lógica
- **Número de decks:** 2
- **Modos de reprodução de cassette:** Controle Eletrônico de Velocidade, Parada automática total

Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Recursos de gravação de fitas:** Nível de Gravação Automático, Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Bandas de sintonia:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Autogravação, Fácil Instalação (Plug & Play)

Conectividade

- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Outras conexões:** Saída analógica, Antena FM, Antena MW
- **Aux in:** Entrada Line In

Praticidade

- **Alarmes:** CD despertador, Rádio despertador, Desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** FTD
- **Indicações:** Modo DIM

Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW
- **Controle remoto:** 30 teclas

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 310 x 390 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 240 x 310 x 290 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 544 x 720 x 398 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 18 kg

Principais especificações do

2x60W RMS/ 2200W PMPO

Caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e volume e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no espectro de som e de volume e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

Disqueteira de CD para 3 discos

Unidade de toca-fitas Dual Logic

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Techno, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Reforço dinâmico dos sons graves

O Reforço dinâmico dos sons graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico dos sons graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.

Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.



Data da emissão 2006-12-28

Versão: 1.0

12 NC: 9073 100 10904
EAN: 87 10895 73614 5

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

www.philips.com