

Philips  
Mini Audio System

FW-C717



## Tecnologia wOOx

Ouçá os graves, sinta a diferença

### Potência e graves impressionantes

- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
- Tecnologia de alto-falantes wOOx para graves mais profundos e potentes.
- 2x60W RMS/2000W 2200W PMPO

### Amplios recursos sonoros

- Controle de nível wOOx de três etapas
- Escolha um dos seis modos de controle de som digital
- Escolha um dos seis modos de controle de ambiente sonora
- O Incredible Surround™ melhora o som de palco

### Intuitivo e fácil de usar

- Visor com painel interativo para uma experiência audiovisual

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificações

### Som

- **Potência de saída:** 2200W PMPO
- **Recursos de áudio:** Tecnologia wOOx, Incredible Surround, Controle de som digital, 6 modos, Ambiente Virtual, 6 modos

### Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex, Woofer de 6,5", Tecnologia wOOx Bass Radiator, Tweeter de 2", Piezo I pol., cúpula policarbonato, Grades destacáveis p/ caixas acústicas

### Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW
- **Tipo de carregador:** Bandeja giratória para 3 CDs
- **Número de discos:** 3
- **Modos de reprodução de discos:** Repetir/umal tudo/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle), Programação para 40 faixas
- **Tecnologia do cassette deck:** Lógica
- **Número de decks:** 2
- **Modos de reprodução de cassette:** Controle Eletrônico de Velocidade, Parada automática total

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas de sintonia:** FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- **Recursos de sintonia:** Autogravação, Fácil Instalação (Plug & Play)

### Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Recursos de gravação de fitas:** Nível de Gravação Automático, Gravação de CD com início sincronizado

### Conectividade

- **Aux in:** Entrada Line In
- **Outras conexões:** Saída digital (cinch), Saída analógica, Antena FM, Antena MW
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm

### Praticidade

- **Alarmes:** CD despertador, Rádio despertador, Desligamento automático
- **Relógio:** Na tela principal
- **Tipo de display:** FTD
- **Indicações:** Modo DIM

### Acessórios

- **Acessórios incluídos:** Cabo de alimentação CA, Antena FM/MW
- **Controle remoto:** 31 teclas

### Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 310 x 390 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 240 x 350 x 315 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 544 x 703 x 398 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 15.2 kg

## Principais especificações do

### Caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

### Tecnologia wOOx

A tecnologia wOOx é um conceito revolucionário de alto-falantes que permite ouvir e sentir graves profundos mais altos que qualquer outro sistema de áudio. Os drivers especiais para alto-falantes trabalham em harmonia com o wOOx bass radiator, e o ajuste preciso entre o driver principal e o tweeter assegura as transições suaves de frequências baixas-médias para altas. Equipado com uma suspensão dupla e construção em forma de sanduíche, totalmente simétrica, oferece a base baixa e precisa sem qualquer distorção perceptível. O wOOx produz graves profundos e dinâmicos, usando o volume total da caixa do alto-falante para aumentar o impacto da música.

### 2x60W RMS/2000W 2200W PMPO

### Controle de nível wOOx de três etapas

### Controle de som digital com 6 modos

### Controle de ambientação sonora, 6 modos

### Incredible Surround™

O Incredible Surround™ expande o som de palco, dando impressão de haver mais caixas acústicas ao seu redor.

### Visor com painel interativo

O visor com painel interativo é um atraente monitor gráfico animado com um medidor de volume. Exibe informações da faixa e volume, usando uma atraente interface de painel. O visor com painel interativo integra um FTD (display fluorescente) e um medidor de VU para exibir os níveis de volume, informações de faixa e amplitude da música durante a reprodução. Os gráficos animados complementam o "clima" geral da música.



Data da emissão 2006-12-28

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 11406  
EAN: 87 10895 75029 5

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)