

Mini Hi-Fi System

FW-C85

Mini Hi-Fi System com CD Changer e Tecnologia wOOx

- Potência 3000 W PMPO / 300 W RMS
- Tecnologia wOOx
- Navegador musical com controle Jog Shuttle
- Controle Digital de Som (DSC) em 6 modos
- Controle de ambientação sonora em 6 modos
- Ajustes para graves e agudos
- Analisador de espectro de 7 bandas
- Caixas acústicas de 3 vias, tipo Bass Reflex com grade frontal removível
- Duplo deck com auto-reverse e comando via controle remoto
- Saída para subwoofer ativo
- Recurso karaokê
- Relógio digital com despertador e modo sleep



WOOX

Radiador de Graves wOOx

Controle de Amplificação Dinâmica wOOx

Sistema de Alto-falante Integrado Avançado wOOx



Let's make things better.



PHILIPS

Mini Hi-Fi System com CD Changer e Tecnologia wOOx

Mini Hi-Fi System

FW-C85

Benefícios

Tecnologia wOOx

A percepção da qualidade de som da música atual depende muito da impressão que se tem dos tons graves. Eles devem ser profundos sem possuir coloração; devem ser potentes sem ser distorcidos.

Conseguir esta combinação de características é uma tarefa que exige muita tecnologia. É exatamente este conceito que a Philips desenvolveu para o FW-C85 e chamou de tecnologia wOOx.

O sistema wOOx é composto de radiadores de som colocados sobre as caixas acústicas, desenhados com suspensão de material que oferece excelente linearidade, o que previne distorções, e de alta elasticidade e baixa ressonância para oferecer graves profundos.

A tecnologia wOOx é um conceito completo englobando acústica e eletrônica.

A percepção dos sons graves pelo ouvido humano depende do nível de som. Os amplificadores do FW-C85 e os controles de amplificação dinâmica corrigem a resposta do aparelho em função do volume de maneira a manter a percepção de graves uniforme em qualquer nível de volume do som.

Esta combinação significa o melhor som sob qualquer volume.

Características e Recursos

(sujeitos a alterações)

Amplificador

- 3000 W PMPO
- 2 x 150 watts RMS -1 dB, IEC, 10% DHT @ 1 kHz em rede de 127 V
- Navegador Musical:
 - Controle tipo Jog Shuttle
 - 6 modos no controle digital de som
 - 6 modos no controle de ambientação sonora
 - 6 modos de ajustes pessoais
- Modo Woox com 3 níveis de ajustes
- Controle de graves e agudos
- Otimização de graves

Toca-discos CD

- Toca-discos laser para 3 CD's com carregamento por gaveta frontal
- Toca os discos tipo CD-RW (regraváveis)
- Tecnologia servo-digital
- Conversor D/A bitcheck
- Programação aleatória para 40 faixas
- Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
- Modos de repetição: track, disc, tudo
- Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo

Sintonizador

- Sintonizador digital FM estéreo OM com memória para 40 emissoras
- Função de operação simplificada "Easy Set"
- Cobertura do sintonizador:
 - FM 87,5 a 108 MHz
 - M 522 a 1602 kHz

Tape deck

- Duplo deck de comando lógico
- Auto-reverse (em 1 deck)
- Cópia de fita em alta velocidade e em velocidade normal
- Gravação sincronizada com o CD
- Controle de nível de gravação automático
- Seleção automática do tipo de fita
- Controle de rotação eletrônico e parada automática
- Contador eletrônico

Caixas acústicas

- Caixas de 3 vias tipo bass reflex
- Woofer (alto-falante de graves) de 6,5"
- Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5" com refrigeração ferro-fluido
- 2 tweeters (alto-falante de agudos) de 1" tipo Polydome
- Tecnologia wOOx
- Grade frontal destacável
- Duto traseiro G-Bass
- Conectores tipo "click fit"

Conexões

- Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm
- Entrada auxiliar/CDR/DVD: conector cinch
- Saída para subwoofer ativo: conector cinch
- Saída para gravador digital:
 - Saída digital coaxial: conector cinch
 - Saída analógica: conector cinch
- Entrada de microfone: plugue de 3,5 mm

Gerais

- Mostrador com 3 modalidades incluindo o modo NITE
- Mostrador fluorescente
- Analisador de espectro de 7 bandas
- Modo de demonstração
- Relógio digital com despertador
- Modos sleep (dormir com música)
- Permite despertar com CD, rádio ou fita
- Controle remoto com 45 teclas
- Recurso de karaokê
- Alimentação 110/ 220 V - 50 / 60 Hz

Dimensões aproximadas

Dimensões do sistema LxAxP:	265 x 310 x 390 mm
Dimensões das caixas LxAxP:	260 x 350x 315 mm
Dimensões da embalagem LxAxP:	594 x 720 x 416 mm
Peso aproximado:	20 kg



Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Let's make things better.



PHILIPS