

Mini Hi-Fi System

FW-R8

## Mini Hi-Fi System com Gravador de CD

- **Potência 2000 W PMPO / 200 W RMS**
- **Gravador de CD incorporado**  
*Agora você pode gravar CDs de forma prática e rápida.*
- **Grava CDs a partir de outros CDs, rádio ou outras fontes externas**  
*Agora você pode ter todo seu acervo musical em CD.*
- **Toca-discos para 3 CDs**
- **Controle automático de nível**  
*Garante volume constante durante a gravação.*
- **Gravação simplificada, em duas velocidades**
- **Sistema acústico de três vias tipo Bass Reflex**
- **Saída para subwoofer ativo**
- **Controle de tons graves, agudos e loudness**
- **Entrada e saída digital e analógica**
- **Controle remoto**



Let's make things better.



PHILIPS

# Mini Hi-Fi System com Gravador de CD

Mini Hi-Fi System

## FW-R8

### Benefícios

#### • Gravador de CD incorporado

Com o gravador de CD como parte integrante do mini system, a operação de gravar CDs torna-se extremamente simples. Primeiro porque não há conexão alguma a se fazer, o sistema já está pronto. Também porque os comandos e operações, sendo simplificados, garantem sempre ótimas gravações. Outra vantagem num sistema integrado é a possibilidade de se gravar seus CDs a partir das várias fontes de som, como o rádio e o toca-discos CDs. Funções estas também incorporadas ao mini system.

#### • Dupla velocidade de gravação

Além de gravar na velocidade normal de audição, as gravações de suas compilações musicais feitas a partir do toca-discos laser podem ser feitas em alta velocidade. Isto permite ganhar tempo sem perder a qualidade da gravação.

#### • Toca-discos laser para 3 CDs

A partir do toca-discos para 3 CDs é possível usar todas as funções normais como shuffle (reprodução dos discos e das faixas de modo aleatório e sem repetição da seqüência), programação de faixas e troca de dois discos com o terceiro ainda tocando, de modo a não interromper sua festa.

#### • Controle independente de graves e agudos

Permite um ajuste preciso e em separado dos sons de baixa e alta frequência, compensando o ambiente de audição ou ajustando o som ao seu gosto pessoal.

#### • Controle automático de nível de gravação

Garante que as faixas gravadas, mesmo tendo sido extraídas de diferentes CDs, não apresentem diferenças de volume ao serem tocadas.

#### • Saída para subwoofer ativo

Esta saída garante a possibilidade de expansão futura de seu sistema através da adição de um subwoofer. Um subwoofer ativo proporciona um reforço extra aos sub graves, dando uma dimensão especial à música e aos efeitos sonoros de baixíssimas frequências.

#### • Entradas e saídas digitais e analógicas

Deixam seu sistema compatível com outros equipamentos de som, com um segundo gravador ou player externos.

#### • Caixas acústicas tipo Bass Reflex de 3 vias

O sistema Bass Reflex proporciona elevado rendimento na resposta dos graves. O sistema de 3 vias separa o som em três faixas distintas de frequências, enviando cada uma destas a um alto-falante específico e otimizando o som final.

#### • Loudness

Esta função tem por objetivo corrigir a resposta do aparelho para diferentes níveis de volume, acompanhando a curva de sensibilidade do ouvido em função do nível do som. Significa o melhor som em qualquer volume.

### Características e Recursos

(Sujeitos a alterações)

#### Amplificador

- 2000 watts PMPO
- 2 x 100 watts RMS -1 dB, IEC, 10% DHT @ 1 kHz em rede de 127 V
- Incredible Surround

- Controle de graves e agudos (Bass&Treble)
- Loudness e Pure
- Ajustes de balanço via controle remoto

#### Gravador de CD

- Grava CDs digital áudio graváveis e regraváveis de todas as marcas
- Gravação em 2 velocidades
- Entrada de texto, edição e gravação
- Controle automático de nível: garante volume constante das faixas gravadas
- Modos de reprodução (repeat / shuffle / program)
- Lê CDs áudio tipo RW

#### Toca-discos CD

- Toca-discos laser para 3 CDs com carregamento por gaveta frontal
- Toca os discos de áudio tipo CD-RW (regraváveis)
- Modo de edição (faixa A-B)
- Modos de reprodução: repeat, shuffle, program
- Permite a troca de 2 discos enquanto o terceiro está reproduzindo
- Toca CDs digital áudio ainda não finalizados

#### Sintonizador

- Sintonizador digital FM estéreo / OM com memória para 40 emissoras
- Função de operação simplificada "Easy Set"
- Cobertura do sintonizador: FM 87,5 a 108 MHz  
OM 532 a 1602 kHz

#### Caixas acústicas

- Caixas de 3 vias tipo Bass Reflex
- Woofer (alto-falante de graves) de 6,5"
- Tweeter (alto-falante de agudos) de 2,5" com refrigeração ferro-fluido
- Tweeter (alto-falante de agudos) de 1" tipo Polydome
- Grade frontal destacável
- Conectores tipo "click fit"

#### Conexões

- Entrada digital com conversão de amostragem (12-56 kHz): conector cinch
- Saída digital (44,1 kHz): conector cinch
- Saída e entrada de linha: conector cinch
- Saída para subwoofer ativo: conector cinch
- Entrada de microfone: plugue de 3,5 mm
- Saída para fone de ouvido estéreo: plugue de 3,5 mm

#### Gerai

- Mostrador fluorescente tipo dot matrix com calendário musical
- Analisador de espectro de 7 bandas
- Ajuste de brilho do mostrador em 3 níveis via controle remoto
- Modo de demonstração
- Relógio digital com despertador
- Modos sleep (dormir com música)
- Controle remoto com 42 teclas
- Recurso de karaokê
- Alimentação: 110 / 220V - 50 / 60 Hz

#### Dimensões aproximadas

**Dimensões do sistema LxAxP:** 265 x 310 x 335 mm

**Dimensões das caixas LxAxP:** 240 x 310 x 250 mm

**Dimensões da embalagem LxAxP:** 580 x 719 x 358 mm

**Peso aproximado:** 22 kg



Produto Importado

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Let's make things better.



# PHILIPS