

Philips
Minisistema Hi-Fi con DVD

• 200 W

FWD410



Disfrutá del sonido enriquecido de DVD y CD MP3.

con USB directo

Disfrutá más de las películas gracias al FWD410, que entrega audio claro y enriquecido con potencias de salida de 200 W RMS y 3.300 W PMPO. Además, el minisistema Hi-Fi está certificado para la reproducción de video DivX y reproduce archivos MP3 mediante USB.

Enriquecé tu experiencia de cine

- Reproducción de DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) y Picture CD
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Certificación DivX para reproducción estándar de videos DivX

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total de 200 W RMS/ 3.300 W PMPO
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente

PHILIPS


Destacados

Dolby Digital



Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

Escaneo progresivo



La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el

rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.


Sintonización digital con presintonías



Simplemente seleccioná la emisora que querés presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus

emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Certificado DivX



Disfrutá de los videos codificados en DivX desde la comodidad de tu living. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video en MPEG4 que permite guardar archivos grandes como películas, trailers y videos de música de CD-R/RW y discos grabables en DVD.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Optimal, Jazz, Rock y Techno para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

200 W RMS/ 3.300 W PMPO

Potencia de salida total de 200 W RMS/
3.300 W PMPO

Especificaciones

Reproducción de sonido

- Formato de reproducción: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Repetición/ Shuffle/Programación
- Número de cassetteras: 1
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, parar

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 200 W
- Potencia de salida: 3300 W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, control de sonido digital, Refuerzo dinámico de graves, Dolby Digital

Parlantes

- Cantidad de parlantes: 2
- Controladores de los parlantes: Tweeter de 2", Woofer de 5,25"
- Optimización del parlante: 2 vías
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Reproducción de video

- Código de región del DVD: 3
- Formato de reproducción: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD de video, CD de imágenes, DivX
- Optimización de video: Escaneo progresivo
- Modos de reproducción del disco: menú del disco, OSD, retroceso rápido, avance rápido, retroceso lento, avance lento, Repetición A-B, ángulo, Zoom, reanudar reproducción desde parada
- Reproducción con USB directo: JPEG

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática

Conectividad

- Salida de audio y video: 2 x RCA (audio), salida de video por componentes, salida de video compuesta (CVBS), Salida de S-video
- USB: Host USB

Comodidad

- Cantidad de discos: 1
- Tipo de pantalla: pantalla LCD
- Tipo de cargador: superior, bandeja
- Reloj: temporizador
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Portugués, Español, Tailandés

Accesorios

- Control remoto
- Cables / conexión: Cable de audio, cable de video compuesto (Y)
- Otros: Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Inglés
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 293 mm
- Altura del embalaje: 363 mm
- Ancho del embalaje: 733 mm
- Dimensiones del producto (LxFxA): 640 x 262 x 313 mm

Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

Reproducción de fotografías digitales

- Formato de reproducción: Kodak Picture CD, CD de imágenes
- Optimización de la imagen: girar fotografías, girar, presentación de diapositivas, Zoom
- Formato de compresión de imágenes: JPEG



Fecha de publicación
2013-05-10

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 86676
EAN: 87 12581 63288 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com