

Philips  
Minisist.HiFi/ MP3

DVD

FWD570



## Reproducción de DVD y WMA- MP3-CD

La poderosa combinación del robusto minisistema FWD570 con un sistema de reproducción de DVD seguramente te encantará. Sumérgete en el sonido dinámico de este fabuloso sistema y quédate a disfrutarlo en casa.

### Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Cambiador de 3 DVD
- Digital Surround DTS para sonido surround multicanal
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo

### Más tiempo de escucha, más entretenimiento

- Reproducción de DVD, DviX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Casetera doble Dual Logic con repetición automática

### Impresionante potencia y nivel de graves

- Sistema de altavoces de 3 vías con puerto de graves MAX
- 2 x 100 W RMS con una salida máxima de potencia musical de 3300 W

### Amplias funciones de sonido

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual ofrece simulaciones de entornos de sonido

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Potencia de salida:** 2 x 100 W RMS / 3300 W PMPO
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual, Sonido de juego, MIX-IT

### Bocinas

- **Altavoz principal:** 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 6,5 pulg., Tweeter de 2 pulg., Piezoeléctrico cúpula múltiple 1 pulg.

### Reproducción de video

- **Soporte de reproducción:** DVD, DVD+RW, DivX, CD de video, Picture CD
- **Modos de reproducción del disco:** repetición A-B, Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición, Repetición de capítulo, Imagen fija, Ángulo, Zoom
- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Número de discos:** 3

### Reproducción de audio

- **Tecnología de la casetera:** Full Logic
- **Modos de reproducción de cassette:** bobinado/ rebobinado rápido, Interrupción automática
- **Soporte de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Modos de reproducción del disco:** Repetir una / todas / programa, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Programable de 99 pistas
- **Formato de compresión:** Dolby Digital, DTS
- **Número de cassetes:** 2

### Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación sincronizada de CD

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW

- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)
- **Estaciones preseleccionadas:** 40

### Conectividad

- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Micrófono:** Conexión para micrófono
- **Otras conexiones:** Salida de video combinada (CVBS), Salida entrel. video por componente., Salida de S-video, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena MW, Salida digital (cinch), Compatible con DIN para actual. a 5.1., Salida de línea
- **Entrada auxiliar:** Entrada aux, puerto para juegos

### Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer, Alarma de cinta, Despertar con el tema preferido
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt
- **Indicaciones:** número del álbum, Modo DIM, títulos de sonido, hora, pista
- **Karaoke:** Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de corriente alterna, Antena AM, Cable de audio/video, Baterías para control remoto, antena FM, Guía de configuración rápida, Control remoto, manual de usuario, Cable de video por componentes (R/G/B)
- **El paquete estándar incluye:** Garantía internacional

### Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 322 x 346 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 242 x 310 x 240 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 624 x 412 x 510 mm
- **Peso con empaque incluido:** 17.5 kg

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** < 1 W

## Características destacadas

### Cambiador de 3 DVD

### Digital Surround DTS

DTS da a tus películas en DVD un sonido Surround incomparable.

### Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador matricial que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

### Reproducción de DVD/DivX® y MP3/WMA-CD

### Casetera doble Dual Logic

### Sistema de boc. 3 vías con puerto MAX

### 2 x 100 W RMS/ 3300 W PMPO

### MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

### control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de habitaciones o ambientes especiales, como salas de concierto, el cine, salas de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del ambiente de sonido de esos lugares y te permite disfrutar aun más de tu música favorita.



Fecha de publicación  
2007-10-15

Versión: 7.0

12 NC: 9073 100 12413  
EAN: 87 10895 86430 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)