

Philips
Mini Hi-Fi System

DVD

FWD796



Reprodução de DVD e CD- MP3-WMA

A incrível combinação de um poderoso Mini Hi-Fi System com a reprodução de DVD do FWD796 é garantia de emoção. Relaxe com os sons dinâmicos deste poderoso sistema e tenha mais uma ótima razão para ficar em casa!

Enriqueça sua experiência de cinema

- 3 disqueteiras para DVD
- Som surround do canal 5.1
- DTS Digital Surround para som surround multicanal
- Dolby Pro Logic II para som surround de fontes estéreo.

Quanto mais você ouve, mais gosta

- Reproduz DVD, DivX, (S)VCD, CD-MP3, CD-WMA, CD(RW) e CD de imagens
- Unidade de toca-fitas Dual Logic com repetição automática

Som de alta potência para ouvir e sentir

- Os alto-falantes Bass Reflex oferecem graves mais potentes e profundos.
- Alto-falantes com tecnologia Front firing wOOx
- 580W RMS

Amplios recursos sonoros

- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Controle de ambientação sonora oferece configurações de som simuladas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** 580W RMS
- **Recursos de áudio:** Tecnologia wOOx, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual, Sons de jogos, MIX-IT

Alto-falantes

- **Alto-falante principal:** 3 vias, Tecnologia wOOx Bass Radiator, Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezo 1 pol., cúpula policarbonato
- **Número de alto-falantes:** 5
- **Tipo de subwoofer:** Ativo

Reprodução de vídeo

- **Mídia de reprodução:** DVD, DVD+RW, DivX, CD de vídeo, CD de imagens
- **Modos de reprodução de discos:** Repetir A-B, Menu do disco, OSD, Avanço rápido, Retrocesso rápido, Avanço Lento, Retrocesso Lento, Procurar para frente/para trás, Reiniciar reprodução no ponto de parada, Repetir, Repetir capítulo, Ângulo, Zoom, Imagem estática
- **Tipo de carregador:** Motorizado
- **Número de discos:** 3

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Repetir/um/tudo/programa, Avanço/retrocesso, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar Próxima Faixa/Faixa Anterior, Programação de 99 faixas
- **Tecnologia do cassette deck:** Lógica completa
- **Modos de reprodução de cassette:** Fast Wind/Rewind, Interrupção automática
- **Formato de compactação:** Dolby Digital, DTS
- **Número de decks:** 2

Gravação de áudio

- **Mídia de gravação:** Fita
- **Recursos de gravação de fitas:** Gravação de CD com início sincronizado

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- **Bandas de sintonia:** FM Estéreo, MW
- **Recursos de sintonia:** Autogravação, Fácil Instalação (Plug & Play)
- **Pré-sintonia de estações:** 40

Conectividade

- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Microfone:** Entrada para microfone
- **Outras conexões:** AUX in, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída entrelaçada Vídeo Componente, Saída S-Video, Saída do subwoofer, Antena FM, Antena MW, Saída digital (cinch), DIN preparado p/atualização 5.1., Saída Line out
- **Aux in:** Entrada Line in, Gameport

Praticidade

- **Alarmes:** CD despertador, Rádio despertador, Desligamento automático, Toca-fitas despertador, Acorde com a faixa favorita
- **Tipo de display:** FTD
- **Indicações:** número do álbum, Modo DIM, Títulos de som, tempo, faixa
- **Karaoke:** Controle de eco, Controle de teclas, Volume de MIC
- **Eco Power Standby:** 1 watt

Acessórios

- **Acessórios inclusos:** Cabo de alimentação CA, Antena AM, Cabo de áudio/vídeo, Pilhas para controle remoto, Antena FM, Guia de início rápido, Controle Remoto, Manual do usuário, Cabo Vídeo Componente (R/G/B)
- **O pacote padrão inclui:** Garantia internacional

Dimensões

- **Dimensões do aparelho (L x A x P):** 265 x 320 x 345 mm
- **Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P):** 235 x 455 x 248 mm
- **Dimensões do subwoofer (L x A x P):** 200 x 310 x 388 mm
- **Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P):** 140 x 310 x 310 mm
- **Dimensões da caixa acústica central (L x A x P):** 247 x 130 x 160 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 510 x 412 x 624 mm
- **Peso, incluindo embalagem:** 35,5 kg

Alimentação

- **Fonte de alimentação:** 110 - 240V, 50/60 Hz
- **Consumo de energia em standby:** < 1 W

Principais especificações do

3 disqueteiras para DVD

Som surround do canal 5.1

DTS Digital Surround

Seus filmes em DVD ganham som surround de qualidade superior com o DTS.

Dolby Pro Logic II Surround

O Dolby Pro Logic II permite a decodificação do som em cinco canais de alta qualidade (surround), incluindo dois canais surround de alcance completo, de qualquer fonte de som estéreo.

Reproduz DVD/DivX, MP3 e CD-WMA

Unidade de toca-fitas Dual Logic

Caixas acústicas Bass Reflex

O sistema de alto-falantes Bass Reflex fornece uma experiência de graves profundos usando um sistema compacto de alto-falantes. Difere do sistema convencional de alto-falantes, sendo equipado com um tubo de graves acusticamente alinhado com o subwoofer, para otimizar a reprodução de baixas frequências do sistema. O resultado são níveis de graves mais profundos e controlados, com baixa distorção. O sistema opera por meio da ressonância da massa de ar no tubo de graves, fazendo-o vibrar como um subwoofer convencional. Combinado à resposta do subwoofer, o sistema expande os sons de baixa frequência, criando uma dimensão inteiramente nova de graves profundos.

Tecnologia Front firing wOOx

580W RMS

Controle de nível wOOx de três etapas

Controle de som digital

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

Controle de ambiente virtual

O VAC (Controle de ambiente virtual) cria um ambiente de som virtual que simula digitalmente a característica acústica de salas ou ambientes especiais, como casas de show, salas de cinema, discotecas, etc. Como recria de forma realista o clima sonoro desses diferentes locais, o VAC aprimora seu prazer com sua música favorita.



Data da emissão 2007-02-20

Versão: 9.0

12 NC: 9073 100 12514
EAN: 87 10895 87200 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus respectivos donos.

www.philips.com