



Philips
Minisist.HiFi/ MP3

DVD

FWD796



Reproducción de DVD / WMA- MP3-CD

El potente FWD796 combina un minisistema Hi-Fi con un reproductor de DVD para ofrecerte todo lo que buscás. Sumergite en el sonido dinámico de este sistema ¡y encontrará otra buena razón para quedarte en casa!

Enriquecé tu experiencia de cine

- Bandeja de 3 DVDs
- Parlantes de 5.1 para una experiencia de sonido envolvente
- Digital Surround DTS para sonido surround multicanal
- Dolby Pro Logic II para obtener un sonido Surround de fuentes estéreo

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Reproduce DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD
- Cassettera doble Dual Logic con repetición automática

Sonido potente que podés oír y sentir

- Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Parlantes con tecnología wOOx de activación frontal
- 580W RMS / 8500W PMPO

Amplias funciones de sonido

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida:** 580W RMS / 8500W PMPO
- **Optimización del sonido:** Tecnología wOOx, Control de sonido digital de 4 modos, Control ambiental virtual, Sonido de juego

Parlantes

- **Parlante principal:** 3 vías, Radiador de bajos wOOx, Woofer de 6,5", Tweeter de 2", Piezoeléctrico de cúpula múltiple de 1"
- **Cantidad de parlantes:** 5
- **Tipo de subwoofer:** Activo

Reproducción de video

- **Discos de reproducción:** DVD, DVD+RW, DivX, CD de video, Picture CD
- **Modos de reproducción del disco:** Repetición A-B, Menú del disco, OSD, Avance rápido, Retroceso rápido, Avance lento, Retroceso lento, Búsqueda hacia delante / atrás, Reiniciar reprod. desde interrupción, Repetición, Repetición de capítulo, Ángulo, Zoom, Imagen estática
- **Tipo de bandeja de carga:** Mecánico
- **Cantidad de discos:** 3

Reproducción de audio

- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Modos de reproducción del disco:** Repetir una / todas / programa, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Programable de 99 pistas
- **Tecnología de la cassettera:** Full Logic
- **Modos de reproducción de cassette:** Avance y rebobinado rápido, Interrupción automática
- **Formato de compresión:** Dolby Digital, DTS
- **Número de cassetteras:** 2

Grabación de audio

- **Soporte de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** Grabación sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)
- **Presintonías:** 40

Conectividad

- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Micrófono:** Conexión para micrófono
- **Otras conexiones:** Entrada AUX, Salida de video combinada (CVBS), Salida entrel. video por componente., Salida de S-video, Salida para Subwoofer, Antena FM, Antena MW, Salida digital (cinch), DIN preparado para actualización a 5.1., Salida de línea
- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea, puerto para juegos

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer de suspensión, Alarma de cinta, Despertar con el tema preferido
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Indicaciones:** número del álbum, Modo DIM, títulos de sonido, hora, pista
- **Karaoke:** Control de eco, Control de teclas, Volumen de micrófono
- **Modo de espera con ahorro de energía:** 1 watt

Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de alimentación de CA, Antena AM, Cable de audio/video, Pilas para control remoto, Antena FM, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario, Cable de video por componentes (R/G/B)
- **El paquete estándar incluye:** Garantía internacional

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 320 x 345 mm
- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 235 x 455 x 248 mm
- **Dimensiones del subwoofer (An x Al x Pr):** 200 x 310 x 388 mm
- **Dimensiones del parlante de sonido envolvente (An x Al x Pr):** 140 x 310 x 310 mm
- **Dimensiones del parlante central (An x Al x Pr):** 247 x 130 x 160 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 510 x 412 x 624 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 35,5 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** <1 W

Características destacadas

Bandeja de 3 DVDs

Parlantes de 5.1

Digital Surround DTS

DTS ofrece un sonido Surround insuperable a tus películas en DVD.

Dolby Pro Logic II Surround

Dolby Pro Logic II es un avanzado decodificador de matriz que genera cinco canales de sonido Surround y dos canales Surround con amplitud de banda a partir de cualquier fuente estéreo.

Reproduce DVD/DivX, MP3, WMA-CD

Cassettera doble Dual Logic

Sistema de parlantes Bass Reflex

El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Tecnología wOOx de activación frontal

580W RMS / 8500W PMPO

Control de nivel wOOx de tres pasos

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Control ambiental virtual

Virtual Ambience Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.



Fecha de publicación
2007-10-15

Versión: 7.0

12 NC: 9073 100 12745
EAN: 87 10895 89023 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com