

Philips
Минисистема Hi-Fi

Формат DVD

FWD796



Воспроизведение DVD и WMA-MP3-CD

Возможность FWD796 сочетать минисистему Hi-Fi с воспроизведением DVD не может не поражать. Погрузитесь в динамическое звучание мощной системы и вам не захочется никуда уходить!

Обогатите свои ощущения от просмотра фильмов

- Чейнджер на 3 DVD
- 5.1-канальная система объемного звука
- DTS Digital Surround для многоканального объемного звучания
- Dolby Pro Logic II - объемный звук из сигналов от стереоисточников

Чем дольше слушаете, тем больше получаете наслаждения

- Воспроизведение DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и Picture CD
- Кассетная дека Dual Logic с функцией автоповтора

Мощный звук вы не только слышите, но и ощущаете

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Фронтальная система WOOX
- 580 Вт RMS / 8500 Вт PMPO

Расширенные звуковые характеристики

- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр
- Virtual Ambience Control обеспечивает настройку виртуального звука

PHILIPS
sense and simplicity

Характеристики

Звук

- **Выходная мощность:** 580 Вт RMS / 8500 Вт PMPO
- **Улучшение звучания:** Технология «wOOx», 4 режима управления цифровым звуком, Формирование виртуального звука, Технология Game Sound, Функция MIX-IT

Динамики

- **Основной динамик:** 3-х полосная, Излучатель басов «wOOx», 6,5-дюймовый ВЧ динамик, 2-дюймовый динамик ВЧ, 1-дюймовый многополюсный пьезо
- **Количество громкоговорителей:** 5
- **Тип сабуфера:** Активный

Воспроизведение видео

- **Воспроизведение медиа:** Формат DVD, Формат DVD+RW, Формат DivX, Video CD, Компакт-диск с изображениями
- **Режимы воспроизведения дисков:** Повторение А-В, Меню диска, Экранное меню, Быстрое перемещение вперед, Быстрое перемещение назад, Медленно вперед, Медленно назад, Поиск вперед / назад, Возобновить воспр. с места остановки, Повтор, Повторение раздела, Угол, Масштабирование, Стоп-кадр
- **Тип загрузки:** Моторизованный
- **Количество дисков:** 3

Воспроизведение аудиозаписей

- **Воспроизведение медиа:** Компакт-диск, Формат CD-R, Формат CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Режимы воспроизведения дисков:** Повторить / одна / все / программа, Быстрое перем. вперед/назад, Поиск следующего / предыдущего альбома, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Программирование 99 дорожек
- **Технология кассетной деки:** Полный логический
- **Режимы воспроизведения кассеты:** Перемотка вперед/назад, Автоматическая остановка
- **Формат компрессии:** Dolby Digital, Технология DTS
- **Количество дек:** 2

Аудиозапись

- **Носители записи:** Аудиокассета
- **Улучшенная запись на кассету:** Синхростарт при записи с CD

Тюнер/Прием/Передача

- **Автоматическая цифровая настройка:** да
- **Диапазоны тюнера:** FM-диапазон, стерео, СВ

- **Расширения тюнера:** Автосохранение, Удобная настройка (Plug & Play)
- **Предварительные настройки станций:** 40

Возможность подсоединения

- **Наушники:** 3,5 мм
- **Микрофон:** Разъем для микрофона
- **Другие соединения:** Вход AUX, Выход полного видеосигнала (CVBS), Комп. видеовыход, с ч/строчной разв., Выход S-Video, Выход сабуфера, Антенна FM, Антенна диапазона СВ, Цифровой выход (cinch), Разъем DIN для обновления до 5.1., Линейный выход
- **Вход Aux:** Линейный вход, игровой порт

Удобство

- **Будильники:** Звуковой сигнал компакт-диска, Сигнал радио, Таймер сна, Сигнал магнитофона, Проснуться под любимую запись
- **Тип дисплея:** FTD
- **Индикаторы:** номер альбома, Режим DIM, названия песен, время, дорожка
- **Карaoke:** Эхоконтроль, Кнопочный контроль, Уровень микрофона
- **Режим ожидания Eco Power:** 1 ватт

Принадлежности

- **Входящие в комплект принадлежности:** Шнур питания от сети переменного тока, Антенна AM, Аудио/видео кабель, Батарейки для ПДУ, Антенна FM, Краткое руководство пользователя, Пульт дистанционного управления, Руководство пользователя, Компонентный видеокабель (R/G/B)
- **Стандартное содержимое упаковки:** Международная гарантия

Габариты

- **Размеры комплекта (Ш x В x Г):** 265 x 320 x 345 мм
- **Размеры основного динамика (Ш x В x Г):** 235 x 455 x 248 мм
- **Размеры низкочастотного динамика (Ш x В x Г):** 200 x 310 x 388 мм
- **Размеры динамиков системы объемного звучания (Ш x В x Г):** 140 x 310 x 310 мм
- **Размеры центрального динамика (Ш x В x Г):** 247 x 130 x 160 мм
- **Размеры упаковки (Ш x В x Г):** 510 x 412 x 624 мм
- **Вес, включая упаковку:** 35,5 кг

Питание

- **Электропитание:** 110-240 В, 50/60 Гц
- **Энергопотребление в режиме ожидания:** < 1 Вт

Основных функции продукции

Чейнджер на 3 DVD

5.1-канальная система объемного звука

Технология DTS Digital Surround

Технология DTS обеспечивает превосходный объемный звук для ваших фильмов на DVD-дисках.

Объемный звук Dolby Pro Logic II

Система Dolby Pro Logic II является усовершенствованным матричным дешифратором, который извлекает пять каналов объемного звучания, два из которых являются полностью объемными, из любого стерео сигнала.

Воспроизведение DVD/DivX, MP3, WMA-CD

Кассетная дека Dual Logic

AC Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически построена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающей вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Фронтально расположенные мембраны wOOx

580 Вт RMS / 8500 Вт PMPO
нет данных

3-х ступенчатое управление wOOx

Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

Virtual Ambience Control

Virtual Ambience Control (VAC) создает виртуальную звуковую среду, которая цифровым образом имитирует акустические характеристики особых помещений или условий, например, концертных залов, кинотеатров, галерей, дискотек и т.п. Реалистично воссоздавая звуковую среду различных помещений и условий, VAC кардинально улучшает ощущения от прослушивания вашей любимой музыки.



Дата выпуска 2007-02-20

Версия: 9.0

12 NC: 9073 100 12512
EAN: 87 10895 87199 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com