

Philips  
迷你 Hi-Fi 音響

DVD

FWD796



## DVD 及 WMA-MP3-CD 播放

FWD796 結合了迷你 Hi-Fi 音響和 DVD 播放的強大功能，保證讓您驚嘆。沈浸在這套強大系統的動態音場，這將是另一個留在家裡的好理由！

### 豐富您的電影體驗

- 3 片 DVD 換片機
- 5.1 聲道環繞音效
- DTS 數位環繞，具備多聲道環繞音效功能
- 杜比 Pro Logic II，適用於處理立體音源的環繞音效

### 播放更久，享受更多

- 播放 DVD、DivX、(S)VCD、MP3-CD、WMA-CD、CD (RW) 與相片光碟
- 雙槽邏輯卡帶匣附自動迴帶功能

### 強大音效，身歷其境

- 低音反射式喇叭給您更深沉有力的重低音
- 前置性 wOOx 技術喇叭
- 580 瓦 RMS / 8500 瓦 PMPO

### 琳瑯滿目的音效功能

- 數位音效控制，讓您依照音樂類型調整最佳音質
- 虛擬環境控制提供模擬的音效設定

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 規格

### 音效

- 輸出功率: 580 瓦 RMS / 8500 瓦 PMPO
- 加強音效: wOOx 超重低音技術, 數位音質控制 4 種模式, 虛擬環繞音效控制, 遊戲音效, MIX-IT

### 喇叭

- 主喇叭: 3 聲道, wOOx 低音反射器, 6.5 吋低音喇叭, 2 吋高音喇叭, 1 吋 polydome piezo
- 喇叭編號: 5
- 重低音喇叭類型: 主動式

### 視訊播放功能

- 播放媒體: DVD, DVD+RW, DivX, VCD, 相片光碟
- 光碟播放模式: A-B 重複播放, 光碟功能表, OSD, 快速快轉, 快速倒帶, 慢速快轉, 慢速倒帶, 向前 / 向後搜尋, 恢復播放, 重複播放, 重複播放章節, 視角選擇, 縮放, 靜態圖片
- 載入器類型: 自動化
- 光碟數量: 3

### 音效播放

- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- 光碟播放模式: 重複播放 / 單首播放 / 全部播放 / 自訂曲目播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一張 / 前一張專輯, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 可設定 99 首曲目
- 卡式錄音機科技: 全邏輯
- 卡帶播放模式: 快轉 / 迴帶, 自動停止
- 壓縮格式: Dolby Digital, DTS
- 卡帶匣數量: 2

### 音效錄製

- 錄音媒體: 卡帶
- 卡帶錄音功能強化: 單鍵 CD 同步錄音

### 調諧器 / 接收 / 傳輸

- 自動數位選台: 是
- 全頻道頻段: FM 立體聲, MW
- 選台功能強化: 自動儲存, 便捷設定 (隨插即用)
- 預設電台: 40

### 連線

- 耳機: 3.5 公釐
- 麥克風: 麥克風插孔
- 其他連接: AUX 輸入, 複合視訊 (CVBS) 輸出, 交錯式色差視訊輸出, S 端子輸出, 重低音喇叭輸出, FM 天線, MW 天線, 數位輸出 (cinch), DIN, 可升級至 5.1 聲道, 音效輸出接頭
- Aux 輸入: 音效輸入接頭、遊戲連接埠

### 方便

- 鬧鈴: CD 鬧鐘, 收音機鬧鐘, 睡眠定時, 卡帶鬧鐘, 最愛曲目鬧鐘功能
- 顯示類型: FTD
- 指示: 專輯編號, DIM 模式, 曲名, 時間, 曲目
- 卡拉 OK: 迴音控制, 按鍵控制, MIC 音量
- 省電待機模式: I 瓦

### 配件

- 內含配件: AC 電源線, AM 天線, 影音訊號線, 遙控器電池, FM 天線, 快速入門指南, 遙控器, 使用者手冊, 色差端子線 (R/G/B)
- 標準包裝內含: 原廠保固

### 尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 265 x 320 x 345 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 235 x 455 x 248 mm
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 200 x 310 x 388 mm
- 環繞喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 140 x 310 x 310 mm
- 中置喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 247 x 130 x 160 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 510 x 412 x 624 mm
- 產品含包裝重量: 35.5 kg

### 電源

- 電源: 110-240V, 50/60 Hz
- 待機耗電量: < 1 瓦

## 產品特點

### 3 片 DVD 換片機

### 5.1 聲道環繞音效

### DTS 數位環繞

DTS 可為您的 DVD 電影提供優異的環繞音效。

### 杜比 Pro Logic II 環繞

杜比 Pro Logic II 為先進的陣列解碼器, 提供來自於任何立體音源的五聲道環繞音效, 包括兩個全音域環繞聲道。

### 播放 DVD/DivX、MP3、WMA-CD

### 雙槽選輯卡帶匣

### 低音反射式喇叭系統

低音反射式喇叭系統運用輕薄的喇叭音箱系統, 讓您體驗深沉的重低音。它與傳統喇叭音箱系統不同, 加入了重低音管, 會對照低音喇叭調準聲音, 改善系統的低頻反應, 以產生更深沉的操控低音, 減少失真。系統運作的方式與傳統低音喇叭相同, 亦即引起低音管內的空氣共鳴以產生震動, 結合低音喇叭的回應, 系統便會延伸整體的低頻音效, 創造出全新的重低音境界。

### 前置性 wOOx 技術

### 580 瓦 RMS / 8500 瓦 PMPO

### 3 階 wOOx 超重低音音量控制

### 數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預選爵士、搖滾、流行及古典樂的控制, 使您能依照不同的音樂類型, 調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術, 自動調整音效平衡, 強化所選音樂類型中最重要音效頻率。最終, 數位音質控制將精準地調整音效平衡, 選擇最符合播放中音樂的效果, 讓您享受音樂最佳的呈現方式。

### 虛擬環境控制

虛擬環境控制 (VAC) 使用數位技術模擬特定空間或環境 (如音樂廳、劇院、遊樂場、舞廳等) 的音效特點, 創造虛擬的音效環境。VAC 真實地重新創造各種設定的音效環境, 絕對能讓您更加沉浸於喜愛的音樂中。



發行日期 2007-02-20

版本: 9.0

12 NC: 9073 100 12512  
EAN: 87 10895 87199 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com