

Philips  
Минисистема Hi-Fi

- Воспроизведение MP3-CD
- Прямой порт USB

**FWM185**



Слушайте любимую музыку на MP3-CD в отличном звучании

с прямым подключением USB

Ощутите постоянное удовольствие от прослушивания до 10 часов записей в форматах CD/MP3/WMA на системе FWM185. Продлите удовольствие от прослушивания музыки дома с портативным плеером - с прямым USB и встроенным плеером MP3.

**Новое представление о качестве звука**

- 2-канальная система НЧ динамиков Bass Reflex для получения мощного звучания
- Общая выходная мощность 120 Вт RMS

**Постоянное удовольствие от прослушивания вашей любимой музыки**

- 10 часов музыки в формате MP3-CD
- AM/FM-тюнер
- Кассетная стереодека
- Прямой USB для воспроизведения музыки MP3/WMA
- Вход для проигрывателя MP3

**Индивидуальные настройки звучания**

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов
- Цифровое управление звуком для оптимизации настроек под музыкальный жанр

**PHILIPS**

# Основные особенности

## 2-канальная акуст. система Bass Reflex

2-канальная система НЧ динамиков Bass Reflex для получения мощного звучания

## 10 часов музыки в формате MP3-CD

Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-3". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет, позволяя выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

## AM/FM-тюнер

AM/FM-тюнер

## Кассетная стереодека

Кассетная стереодека

## Динамическое усиление басов

Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Цифровое управление звуком

Функция Digital Sound Control (Цифровое управление звуком) позволяет выбрать один из предварительно настроенных режимов: Jazz, Rock, Pop или Classic для оптимизации звучания под конкретные жанры музыки. Каждый режим использует графическую технологию выравнивания звука для автоматической настройки

звукового баланса и подчеркивания звуковых частот, наиболее важных в выбранном жанре музыки. Эта функция позволяет слушать музыку в наилучшем звучании благодаря настройке звукового баланса в соответствии с конкретным музыкальным жанром.

## Общая выходная мощность 120 Вт RMS

Общая выходная мощность 120 Вт RMS

## Прямой USB-MP3/WMA

Благодаря режиму прямого USB можно с легкостью выбирать музыку с устройства USB и воспроизводить все доступные записи. Все, что нужно сделать, — это подключить устройство USB для воспроизведения музыки или экспорта материалов.



# Характеристики

## Звук

- Среднеквадратичная выходная мощность: 4x30 Ватт на канал
- Усиление звука: Динамическое усиление басов, Цифровое управление звуком

## Динамики

- Основной динамик: 4" НЧ-динамик, 2" ВЧ-динамик, Двухканальный, Акустическая система Bass Reflex
- Количество громкоговорителей: 2

## Аудиовоспроизведение

- Количество дисков: 1
- Тип загрузчика: Лоток
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Режимы USB Direct: Быстро назад/быстро вперед, Воспроизведение/Пауза, Предыдущая/следующая, Запрограммированное воспроизведение, Повтор, Стоп
- Режимы воспроизведения дисков: Повторить / одну / диск / программа, Воспроизведение в произвольном порядке, Быстрая перемотка вперед/назад, Поиск следующей / предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение
- программируемые дорожки: 20
- Количество дек: 1
- технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения кассеты: Автоматическая остановка

## Аудиозапись

- Носители записи: Аудиокассета
- улучшение записи на кассету: Начало

синхронной записи с CD

## Радио/Прием/Передача

- Диапазон радио: FM-диапазон, стерео, MW-диапазон

## Функции управления

- Будильники: Звуковой сигнал компакт-диска, Сигнал USB, Таймер отключения
- Часы: На главный экран
- Тип дисплея: ЖК-дисплей
- Режим ожидания Eco Power: 1 ватт

## Возможности подключения

- Вход Aux: 3,5 мм стерео
- USB: Порт USB

## Аксессуары

- С дополнительными аксессуарами: Пульт ДУ, Гарантийный буклет, Краткое руководство пользователя
- Руководство пользователя: 16 языков

## Размеры

- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 220 x 292 x 272 мм
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 525 x 413 x 410 мм
- Вес, включая упаковку: 10,915 кг

## Питание

- Источник питания: 200-240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт



Дата выпуска 2013-05-10

Версия: 5.0.17

12 NC: 8670 000 29046  
EAN: 87 12581 32977 8

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)