

Philips
Minisist.Hi-Fi



FWMI85



Escuchá tu música preferida en MP3-CD

con reproducción mediante USB directo

Disfrutá sin parar de hasta 10 horas de música en CD/MP3/WMA con FWMI85. Escuchá tus canciones en la comodidad de tu casa con tu reproductor portátil, con USB directo y entrada para reproductor de MP3.

Enriquecé tu experiencia de audio

- Parlantes Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
- Potencia de salida total RMS de 120 W

Disfrutá de tu música preferida en todo momento

- 10 horas de música en MP3-CD
- Sintonizador FM/AM
- Cassettera estéreo
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Entrada de reproductor de MP3 para tu dispositivo de música portátil

Ajuste de sonido personalizado

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Potencia de salida (RMS):** 4 x 30 W/c
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido

Parlantes

- **Parlante principal:** Woofer de 4", Tweeter de 2", 2 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex
- **Cantidad de parlantes:** 2

Reproducción de audio

- **Cantidad de discos:** 1
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja
- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **Modos USB Direct:** Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Detener
- **Modos de reproducción del disco:** Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción
- **pistas programables:** 20
- **Número de cassetteras:** 1
- **tecnología de la cassettera:** Mecánica
- **Modos de reproducción de cassette:** Interrupción automática

Grabación de audio

- **SopORTE de grabación:** Cinta
- **Optimización de la grabación de cintas:** grabación

sincronizada de CD

Sintonizador/recepción/transmisión

- **Bandas del sintonizador:** FM estéreo, MW

Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma USB, Timer de suspensión
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** LCD

Conectividad

- **Entrada auxiliar:** 3,5 mm estéreo
- **USB:** Host USB

Accesorios

- **Accesorios incluidos:** Control remoto, Folleto de garantía, Guía de consulta rápida
- **Manual del usuario:** Español

Dimensiones

- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 220 x 292 x 272 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 525 x 413 x 410 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 10,845 kg

Potencia

- **Alimentación de energía:** 100-240 V CA, 50/60 Hz

Características destacadas

Sistema Bass Reflex de 2 vías

10 horas de música en MP3-CD

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Sintonizador FM/AM

Cassettera estéreo

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves para disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

Potencia de salida total RMS de 120 W

USB Direct-MP3/WMA

Con el modo USB Direct, podés seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Reproducí y exportá todo el contenido con sólo conectarlo.



Fecha de publicación
2009-01-22

Versión: 7.0.10

12 NC: 8670 000 33123
EAN: 87 12581 35761 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com