

Philips
Minichaine haute fidélité

FWM206



Écoutez votre musique MP3

avec MP3 Link

Écoutez sans interruption vos chansons CD/MP3/WMA pendant 10 heures avec le FWM206. Profitez davantage de votre musique à la maison grâce à ce lecteur portable avec MP3 Link.

Sources MP3 multiples

- Compatible avec CD WMA et MP3
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Enrichissez votre univers sonore

- Puissance de sortie totale de 80 W eff.
- Amplification instantanée MAX Sound
- Définition optimisée des styles musicaux

Facile à utiliser

- Horloge, alarme et minuterie d'arrêt automatique
- Connexion pour TV ou lecteur de DVD
- Syntoniseur numérique avec mémoire

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Spécifications

Son

- Puissance de sortie (eff.): 4 x 20 watts
- Accentuation du son: Amplification dynamique des basses, Contrôle numérique du son, MAX Sound
- Puissance totale (eff.): 80 W

Haut-parleurs

- Haut-parleur principal: Haut-parleur de graves 4 po, Haut-parleur d'aigus 2 po, 2 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex
- Nombre de haut-parleurs: 2

Lecture audio

- Nombre de disques: 1
- Type de chargeur: Tiroir
- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- Modes de lecture des disques: Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire, Avance/Retour rapide, Recherche piste suivante/précédente, Répétition de la lecture
- Pistes programmables: 20

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Bandes du syntoniseur: FM stéréo, MW
- Syntonisation numérique automatique
- Stations en mémoire: 40
- Caractéristiques du syntoniseur: Mise en mémoire automatique

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Minuterie de veille, Alarme radio
- Horloge: Sur affichage principal
- Affichage: ACL

Connectivité

- Connexions audio: Entrée auxiliaire RCA, Entrée stéréo 3,5 mm – MP3 Link

Accessoires

- Manuel d'utilisation: Espagnol, français, anglais
- Câbles: Câble d'entrée de ligne MP3
- Guide de démarrage rapide: Espagnol, français, anglais
- Télécommande

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 220 x 292 x 285 mm
- Largeur du haut-parleur: 207 mm
- Hauteur du haut-parleur: 310 mm
- Profondeur du haut-parleur: 186 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 730 x 348 x 275 mm
- Poids incluant l'emballage: 10,38 kg

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz

Caractéristiques

MAX Sound

La technologie MAX Sound crée une amplification immédiate des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité audio remarquable. Tout cela d'une simple pression sur le bouton MAX Sound. Le circuit électronique sophistiqué calibre une amplification optimale des basses et du volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le volume sont remarquablement amplifiés, procurant une expérience musicale plus intense.

MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur

Il suffit de brancher votre baladeur MP3 au système audio pour écouter votre musique préférée avec une qualité audio supérieure.

Contrôle numérique du son

Le contrôle numérique du son vous offre un choix de modes prédéfinis, soit optimal, jazz, techno et rock, que vous pouvez utiliser pour optimiser la gamme de fréquences en fonction des différents styles de musique. Chaque mode est basé sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi. Avec le contrôle numérique du son, il vous est donc facile d'apprécier pleinement votre musique grâce à l'ajustement précis de l'équilibre du son pour le type de musique que vous écoutez.



Date de publication
2011-12-13

Version: 1.0.2

12 NC: 8670 000 55197
UPC: 6 09585 17522 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car cela pourrait endommager votre ouïe.