



Philips
Minichaîne haute fidélité

330 W



FWM3500

Son puissant et magnifiquement clair

L'obsession du son

Faites parler la puissance avec cette minichaîne Philips haute fidélité offrant une puissance de sortie de 330 W eff. et 4 000 W PMPO et dotée d'une fonction USB Rip-plus qui vous permet d'enregistrer sur un dispositif USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un karaoké. Montez le son et vivez en musique!

Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Amplification instantanée MAX Sound
- Double amplificateur pour des performances audio optimales
- Puissance de sortie totale de 4 000 W PMPO/ 330 W eff.

Plusieurs sources MP3

- Enregistrez sur un périphérique USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un karaoké.
- MP3 Link pour lire la musique de votre baladeur
- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos périphériques USB portatifs
- Compatible avec CD-MP3
- Station d'accueil en option pour une lecture de musique pratique à partir de votre iPod/iPhone

Pratique et facile à utiliser

- Connexion pour TV ou lecteur de DVD
- Syntoniseur numérique avec mémoire pour plus de commodité

PHILIPS

Caractéristiques

MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification immédiate des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité audio remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Le circuit électronique sophistiqué calibre une amplification optimale des basses et du volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le volume sont remarquablement amplifiés, procurant une expérience musicale plus intense.

Entrée MP3



L'entrée MP3 permet la lecture directe de fichiers MP3 depuis des lecteurs portatifs. En


plus de vous permettre d'écouter votre musique préférée en bénéficiant de la qualité du système audio, l'entrée MP3 est également très pratique du fait que vous n'avez qu'à brancher votre lecteur MP3 portatif sur le système audio.

Karaoke



La fonction Karaoke de votre lecteur DVD vous offre des heures de divertissement sonore. Vous pouvez améliorer votre performance en ajoutant un effet d'écho à votre voix. Les commandes de tonalités vous permettent de choisir la tonalité la plus adaptée à votre étendue vocale personnelle.

Enregistrement de musique sur périphérique USB



Enregistrez sur un périphérique USB de la musique provenant de CD, de la radio ou d'un karaoké.

Station d'accueil en option



Reliez cette station d'accueil à votre système de cinéma maison pour profiter de votre musique, de vos vidéos et de vos photos à partir de votre iPod ou iPhone. La station d'accueil est un accessoire vendu séparément.

Spécifications

Son

- Puissance totale (eff.): 330 W
- Puissance de sortie: 4 000 W PMPO
- Amélioration du son: MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Contrôle numérique du son 4 modes, Incredible Surround, Commande d'ambiance virtuelle, UniSound

Haut-parleurs

- Nombre de haut-parleurs: 2
- Transducteurs: Haut-parleur d'aigus 2 po, Haut-parleur de graves 6,5 po
- Haut-parleurs – Améliorations: 3 voies
- Types de haut-parleurs: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Lecture audio

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Modes de lecture des disques: Répétition 1 piste/album/toutes les pistes, Répétition/lecture aléatoire/program.
- Modes de lecture USB Direct: Retour/avance rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture programmée, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

Enregistrement audio

- Support d'enregistrement: USB
- Modes d'enregistrement USB: Enregistrement instantané, Pistes programmées, Programmation émissions radio, Disque unique, Piste unique
- Sources d'enregistrement USB: AUX, CD, Syntoniseur, Entrée microphone

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Stations en mémoire: 40
- Bandes du syntoniseur: MW, FM
- Antenne: antenne FM, Antenne MW
- Amélioration du syntoniseur: Syntonisation numérique automatique, Balayage automatique,

Installation aisée (Prêt-à-brancher)

Connectivité

- Microphone: Prises de microphone doubles
- Entrée MP3: Entrée ligne stéréo 3,5 mm
- USB: Hôte USB
- Entrée PC (Entrée auxiliaire): 2 RCA (Audio)

Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Alarme USB, Alarme radio
- Nombre de disques: 1
- Horloge: Sur affichage principal, minuterie de mise en veille
- Type d'affichage: Écran ACL
- Karaoké: Volume micro, Suppression de l'écho

Accessoires

- Câbles/branchements: *Adaptateur broche plate, Câble MP3 Link, Câble d'alimentation
- Télécommande: 28 touches, avec 2 piles AAA
- Autres: Piles pour télécommande, Antenne FM/MW, Guide de démarrage rapide
- Manuel d'utilisation: B-Portugais, Espagnol
- Garantie: Livret de garantie internationale

Dimensions

- Poids brut: 18 kg
- Dimensions du haut-parleur principal (l x P): 265 x 380 mm
- Hauteur du haut-parleur principal: 322 mm
- Largeur de l'unité principale: 232 mm
- Profondeur de l'unité principale: 307 mm
- Hauteur de l'unité principale: 372 mm
- Largeur de l'emballage: 977 mm
- Profondeur de l'emballage: 373 mm
- Hauteur de l'emballage: 440 mm

Alimentation

- Bloc d'alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz



Date de publication
2016-09-28

Version: 1.0.4

12 NC: 8670 000 96324
EAN: 00 60958 52297 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Évitez d'utiliser l'appareil à un volume supérieur à 85 décibels car cela pourrait endommager votre ouïe.