

Philips  
Minisist.HiFi/ MP3

MP3

FWM37



## Reproducción MP3 con MAX Sound

Hacé realidad todas tus necesidades de música con este minisistema HiFi con MP3 que incluye MAX Sound de Philips para una potencia inmediata con la libertad de disfrutar de 30 horas de la música de tus MP3-CD preferidos. Disfrutá al máximo de este sistema fácil de usar.

### Sonido potente que podés oír y sentir

- 2x60W RMS/2000W PMPO
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

### Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Bandeja de 3 discos para reproducir música en WMA/MP3-CD
- Cassetera doble Dual Logic con repetición automática
- Reproducción de 30 horas de música en MP3-CD

### Ajuste de sonido personalizado

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para mayor potencia
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- El control ambiental virtual simula diferentes entornos de sonido

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Especificaciones

### Sonido

- **Potencia de salida:** 2x60W RMS / 2000W PMPO
- **Optimización del sonido:** MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Incredible Surround, Control de sonido digital de 4 modos, Control ambiental virtual

### Parlantes

- **Parlante principal:** 3 vías, Sistema de parlantes Bass Reflex, Woofer de 5,25", Tweeter de 2", Piezoeléctrico
- **Cantidad de parlantes:** 2

### Reproducción de audio

- **Tecnología de la cassettera:** Full Logic
- **Discos de reproducción:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Modos de reproducción del disco:** Programable de 99 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- **Tipo de bandeja de carga:** Bandeja para 3 CDs
- **Número de cassetteras:** 2
- **Cantidad de discos:** 3

### Grabación de audio

- **Optimización de la grabación de cintas:** Nivel de grabación automático, Grabación sincronizada de CD

### Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- **Presintonías:** 40

- **Bandas del sintonizador:** FM, MW
- **Optimizaciones del sintonizador:** Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

### Conectividad

- **Entrada auxiliar:** Entrada de línea
- **Auriculares:** 3,5 mm
- **Otras conexiones:** Antena FM, Antena MW

### Comodidad

- **Alarmas:** Alarma de CD, Alarma de radio, Timer de suspensión
- **Reloj:** En pantalla principal
- **Tipo de pantalla:** FTD
- **Indicaciones:** Modo DIM

### Accesorios

- **Accesorios incl.:** Cable de alimentación de CA, Antena FM/MW
- **Control remoto:** 32 teclas

### Dimensiones

- **Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 611 x 411 x 440 mm
- **Dimensiones del set (An x Al x Pr):** 265 x 310 x 367 mm
- **Peso con embalaje incluido:** 15.6 kg

### Potencia

- **Alimentación de energía:** 110-240 V, 50/60 Hz
- **Consumo en modo de espera:** <3 W

## Características destacadas

### Sistema parl. 3 vías con puerto MAX

### 2x60W RMS/2000W PMPO

### 30 horas de música en MP3-CD

### Bandeja de 3 discos para WMA/MP3-CD

### Cassettera doble Dual Logic

### MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

### Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves para disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.

### control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.

### Control ambiental virtual

Virtual Ambiente Control (VAC) crea un entorno de sonido virtual que imita digitalmente la acústica de diferentes habitaciones o ambientes, como salas de concierto, el cine, lugares de videojuegos, discos, etc. VAC produce una recreación realista del sonido ambiente de esos lugares para que puedas disfrutar todavía más de tu música preferida.

