

Philips  
Minichaîne HI-FI MP3/  
WMA

FWM575



## Lecture de musique numérique par USB

Tous vos besoins seront satisfaits avec cette puissante minichaîne HI-FI MP3/WMA. Diffusez votre musique numérique par USB et bénéficiez de 60 heures de musique MP3/WMA-CD. Sa simplicité d'utilisation ne fait qu'ajouter au plaisir d'écoute!

### Laissez-vous envahir par la puissance du son

- Puissance totale de 360 W
- Système de haut-parleurs à 3 voies avec évent de basses MAX

### Plus d'autonomie pour plus de plaisir

- Appréciez la musique MP3/WMA directement depuis vos appareils USB portatifs
- Changeur 3 CD pour lecture de WMA/MP3-CD
- 60 heures de lecture WMA-CD ou 30 heures de MP3-CD
- Platine 2 cassettes à répétition automatique

### Réglages audio

- Amplification instantanée MAX Sound
- Amplification dynamique des basses
- Pour un plus grand plaisir audio
- Commande d'ambiance virtuelle pour effets spéciaux

**PHILIPS**  
sense and simplicity\*

\* Du sens et de la simplicité

## Spécifications

### Son

- **Puissance de sortie:** Puissance totale de 360 W
- **Accentuation du son:** MAX Sound, Ampl. dynamique des basses 3 niveaux, Incredible Surround, Contrôle numérique du son 4 modes, Commande d'ambiance virtuelle

### Haut-parleurs

- **Haut-parleur principal:** Haut-parleur de graves 6,5 po, Haut-parleur d'aigus 2 po, Piézo, 3 voies, Système de haut-parleurs Bass Reflex
- **Nombre de haut-parleurs:** 2

### Lecture audio

- **Type de chargeur:** Changeur 3 CD
- **Nombre de disques:** 3
- **Supports de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD-WMA
- **Modes de lecture des disques:** 99 pages programmables, Répétition/1 piste/disque/programme, Lecture aléatoire
- **Prise en charge ID3-Tag**
- **Format de compression:** MP3, WMA
- **Modes USB Direct:** Lecture/pause, Précédent/suivant, Retour rapide/avance rapide, Arrêt, Répétition, Lecture aléatoire, Lecture du programme
- **Technologie platine cassettes:** Commandes logiques
- **Nombre de platines:** 2

### Enregistrement audio

- **Enreg. des cassettes - améliorations:** Niveau d'enregistrement automatique, Enregistrement CD Synchro

### Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Syntonisation numérique automatique
- **Stations en mémoire:** 40

- **Bandes du syntoniseur:** FM, AM
- **Caractéristiques du syntoniseur:** Mise en mémoire automatique, Installation aisée (Prêt-à-brancher)

### Connectivité

- **USB:** Hôte USB
- **Entrée auxiliaire:** Entrée ligne
- **Casque:** 3,5 mm
- **Autres connexions:** Antenne FM, Antenne AM

### Commodité

- **Alarmes:** Alarme CD, Alarme radio, Programmation de mise en veille
- **Horloge:** Sur affichage principal
- **Affichage:** FTD
- **Consommation en veille:** 1 W
- **Indications:** Mode DIM

### Accessoires

- **Accessoires inclus:** Cordon d'alimentation secteur, Guide d'utilisation rapide, Livret de garantie, Antenne AM, Antenne FM
- **Télécommande:** 32 touches, 2 piles AA
- **Manuel d'utilisation:** Anglais/Français/Espagnol

### Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 265 x 310 x 395 mm
- **Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P):** 248 x 310 x 195 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 611 x 411 x 440 mm
- **Poids incluant l'emballage:** 16,1 kg

### Alimentation

- **Alimentation:** 120 V, 60 Hz
- **Consommation en veille:** < 1 W

## Points forts du produit

### Puissance totale de 360 W

### Haut-parleurs 3 voies avec évent MAX

### USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3 et WMA.

Il suffit de brancher votre appareil sur le port USB de votre système DVD Philips pour accéder directement à votre musique numérique. Vous pouvez maintenant partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Changeur 3 CD pour WMA/MP3-CD

### 60 heures de lecture WMA/MP3-CD

### Platine 2 cassettes à comm. logiques

### MAX Sound

La technologie MAX Sound crée une amplification immédiate des basses, maximise le volume et produit instantanément une qualité audio remarquable. Tout cela d'une simple pression sur le bouton MAX Sound. Le circuit électronique sophistiqué calibre une amplification optimale des basses et du volume, sans distorsion. Le spectre sonore et le volume sont remarquablement amplifiés, procurant une expérience musicale plus intense.

### Amplification dynamique des basses

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

### Commande d'ambiance virtuelle

La commande d'ambiance virtuelle crée un environnement audio virtuel qui simule l'acoustique d'une salle de spectacle, d'un cinéma, d'une galerie de jeux, d'une salle de concert, ou d'une boîte de nuit, ce qui vous permet d'apprécier encore davantage votre musique préférée.



Date de publication  
2009-02-12

Version: 3.0.5

12 NC: 9073 100 13346  
UPC: 6 09585 11195 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Musique avec gestion des droits numériques non prise en charge.