

Philips  
Minisistema Hi-Fi

**800W**

subwoofer Extracción de  
múltiples fuentes

**FWM663**



## Obsesión por el sonido

Disfrutá de un sonido con graves potentes y luces multicolores del minisistema Hi-Fi Philips con 800 W RMS de potencia y subwoofer. Además, podés transferir música entre el dispositivo USB y la tarjeta SD para disfrutar de más opciones de música, y la función Rip-plus te permite grabar en MP3 con un solo botón.

### **Sonido potente que podés oír y sentir**

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Subwoofer para graves potentes
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 800 W

### **Disfrutá de tu música preferida desde diferentes fuentes**

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción desde reproductores portátiles
- USB directo y ranuras para tarjetas SD para reproducir música en MP3 y WMA
- Rip-plus para grabación MP3 con un solo botón desde múltiples fuentes

### **Fácil de usar**

- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Transferencia de música entre SD y USB para que puedas compartir tus archivos fácilmente

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: RMS de 800W
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Increíble Surround, control de sonido digital con 4 modos, control ambiental virtual

## Parlantes

- Cantidad de parlantes: 3
- Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2", 3 vías
- Tipos de subwoofer: Woofer de 8", pasivo
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

## Reproducción de sonido

- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, entrada del micrófono, AUX
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Presintonías: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Antena: antena FM, antena MW
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática, Instalación simple (Plug & Play)

## Conectividad

- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Micrófono: conectores de micrófonos duales

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, Alarma USB, alarma por radio
- Cantidad de discos: 3
- Tipo de cargador: Bandeja para 3 CD
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Optimización de pantalla: Modo DIM
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Karaoke: Volumen de micrófono, control de eco

## Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link
- Otros: pilas para el control remoto, Antena FM/MW, Guía de inicio rápido
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 28,5 kg
- Dimensiones del parlante principal (An x Pr): 225 x 275 mm
- Altura del parlante principal: 430 mm
- Profundidad de la unidad principal: 382 mm
- Ancho del subwoofer: 274 mm
- Altura de la unidad principal: 345 mm
- Altura del subwoofer: 430 mm
- Ancho de la unidad principal: 265 mm
- Profundidad del subwoofer: 340 mm
- Ancho del embalaje: 1250 mm
- Altura del embalaje: 495 mm
- Profundidad del embalaje: 340 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz



Fecha de publicación  
2012-11-19

Versión: 3.0.3

12 NC: 8670 000 62806  
EAN: 87 12581 54184 2

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.