

Philips  
Mini Hi-Fi System c/MP3



FW986

## Grave suas músicas direto em seu MP3

com USB Ripa Tudo

Satisfaça todas as suas necessidades musicais com o Mini Hi-Fi System com MP3 FW986, que oferece uma potência total de 1200 W RMS. Além disso, a liberdade de curtir 30 horas da sua música de CD/MP3 favorita e sua utilização fácil e intuitiva fazem dele uma diversão!

### **Som de alta potência para ouvir e sentir**

- Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX
- Potência total de 1.200 W RMS
- Subwoofers duplos para graves mais profundos

### **Quanto mais você ouve, mais gosta**

- Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3
- Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto
- 60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3
- Ripa músicas do CD, Rádio e Karakê no seu MP3/Pen drive

### **Ajustes personalizados do som**

- Reforço dinâmico de graves, 3 fases
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música
- Incredible Surround™ garante um som da melhor qualidade
- MAX Sound: amplificação imediata de potência

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Disqueteira para 3 CDs de WMA/MP3

Disqueteira de CD para 3 discos para reprodução de músicas WMA/MP3

## 40 ajustes digitais predefinidos



Sintonia digital com 40 estações pré-sintonizadas, para seu maior conforto

## Reforço dinâmico de graves, 3 fases

Reforço dinâmico de graves, 3 fases

## Controle de som digital



O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos - Jazz, Rock, Pop ou Clássica - que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.

## Sistema alto-falantes 3 vias, porta MAX

Sistema de alto-falantes de 3 vias com porta de graves MAX

## Incredible Surround™

O Incredible Surround é uma tecnologia de áudio da Philips que amplia substancialmente o campo sonoro, inserindo o ouvinte no som. Com avançada comutação eletrônica de fases, o Incredible Surround combina os sons da esquerda e direita aumentando a distância virtual entre as duas caixas acústicas. Essa distância maior intensifica o efeito estereofônico e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround leva ao envolvimento total, com maior amplitude e profundidade do som, sem o uso de caixas acústicas extras.

## MAX Sound

A tecnologia MAX Sound produz uma amplificação instantânea de graves, maximizando o desempenho do volume e criando uma experiência musical impressionante com o toque de apenas um botão. O conjunto de circuitos eletrônicos calibra os ajustes de som e reforça instantaneamente os graves e o volume ao nível máximo, sem distorções. O resultado final é uma amplificação considerável no volume do som e um potente reforço de áudio que vão turbinar qualquer música.

## 60 horas de reprodução de CD de WMA/MP3

60 horas de reprodução de CD de WMA ou 30 horas de CD de MP3



# Especificações

## Som

- Potência de saída: 12000 W PMPO
- Potência de áudio total (RMS): 1.200 W
- Recursos de áudio: MAX Sound, Reforço dinâmico de graves - 3 estágios, Incredible Surround, Controle de Som Digital, 4 modos, Controle de ambiente virtual

## Alto-falantes

- Alto-falante principal: 2 woofers de 6,5", 2 tweeters de 2", 3 vias, Caixas acústicas Bass Reflex
- Tipo de subwoofer: Passiva
- Driver de subwoofer: Woofer de 10"
- Número de alto-falantes: 6

## Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja giratória para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3, CD de WMA
- Modos de reprodução de discos: Programação para 40 faixas, Repetir um/disco/programa, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Modos USB Direct: Reproduzir/pausar, Parar, Anterior/Próximo, Retrocesso/avanço rápidos, Repetir, Reprodução aleatória, Excluir

## Gravação de áudio

- Mídia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixa única, Disco único, Faixas programadas, Programar programa de rádio
- Origens de gravação USB: CD, Sintonizador, Aux, Entrada para microfone

## Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Sintonia digital automática
- Pré-sintonia de estações: 40
- Faixas do sintonizador: FM, MW
- Recursos de sintonia: Gravação automática, Fácil

Instalação (Plug & Play)

## Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA
- USB: Host USB
- Microfone: Entradas duplas para microfone
- Fone de ouvido: 3,5 mm
- Outras conexões: Antena FM, Antena MW

## Praticidade

- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Alarme USB, Timer de desligamento automático
- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaokê: Volume de MIC, Controle de eco

## Acessórios

- Controle remoto: 36 teclas com 2 pilhas AAA
- Manual do usuário: Espanhol, Português do Brasil
- Livreto de garantia: Versão global
- Acessórios inclusos: Cabo de alimentação AC, Antena FM/MW, Pilhas para controle remoto, Adaptador de pino achatado, Microfone
- Guia de início rápido: Espanhol, Português do Brasil

## Dimensões

- Dimensões do aparelho (L x A x P): 269 x 311 x 412 mm
- Dimensões da caixa acústica principal (L x A x P): 235 x 457 x 260 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 303 x 455 x 357 mm
- Dimensões da caixa acústica Surround (L x A x P): 140 x 311 x 250 mm
- Peso, incluindo embalagem: 51,5 kg

## Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Data de emissão  
2009-03-17

Versão: 5.0.12

12 NC: 8670 000 32609  
EAN: 87 12581 35350 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.