



Philips  
Kopfhörer

40 mm Treiber/geschlossen  
Über-Ohr

FX4MNL



## Voller Bass

mit leichtem, faltbarem Design

Durch das schlanke, leichte, kompakte und zusammenklappbare Design werden der Transport und die Aufbewahrung dieser Kopfhörer zum Kinderspiel. Dank der weichen, ovalen Polster können Sie ihn stundenlang ganz bequem tragen.

### Kraftvoller Sound

- 40 mm Neodym-Treiber liefern satte Bässe und kräftigen Sound
- Geräuschisolierende Über-Ohr-Polster dämmen Geräusche von außen

### Jederzeit startklar

- Kompaktes, faltbares Design für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung

# PHILIPS

Kopfhörer  
40 mm Treiber/geschlossen Über-Ohr

## Daten

### Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Magnettyp: Neodym
- Membran: PET
- Frequenzgang: 8 - 23.000 Hz
- Impedanz: 32 Ohm
- Maximale Eingangsleistung: 40 mW
- Empfindlichkeit: 102 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
- Typ: Dynamisch

### Anschlüsse

- Kabelverbindung: Zwei parallele Anschlüsse, symmetr.
- Kabellänge: 1,2 m
- Anschluss: 3,5 mm Stereo
- Anschlussausführung: Goldbeschichtet (24-Karat)
- Kabeltyp: OFC

FX4MNL/00

## Besonderheiten

### 40 mm Neodym-Treiber

40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.

### Kompaktes, faltbares Design

Das einzigartige faltbare Design ermöglicht es Ihnen, die FX-Kopfhörer zu einer Kugel zu formen – für einfachen Transport und einfache Aufbewahrung.

### Geräuschisolierende Ohrpolster

40 mm Neodym-Treiber liefern satten Bass und kräftigen Sound.



Ausstellungsdatum  
2015-09-02

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 001 30848  
EAN: 69 25970 70777 0

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)