

PHILIPS

Rasoir anti-bouloche

Élimine les bouloches

Convient à tous les vêtements

2 piles AA Philips fournies



GC026/30



Rasoir anti-bouloche

Rajeunissez vos vieux vêtements en un instant

Le rasoir anti-bouloche de Philips vous permet d'éliminer facilement et rapidement les bouloches sur tout type de vêtement. Tous les textiles, du pull à la couverture, retrouveront leur aspect neuf !

Élimination efficace et rapide des bouloches

- Grande surface de lame pour couvrir plus de zone en un seul passage
- Rotation de la lame jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace
- 3 tailles d'orifices dans la grille pour éliminer les bouloches, quelle que soit leur taille
- Accessoire d'ajustement de la hauteur pour les tissus les plus fragiles

Facile à utiliser

- Réceptacle à bouloches facile à retirer et à vider
- La brosse de nettoyage permet de nettoyer l'appareil après utilisation.
- 2 piles AA Philips incluses dans l'emballage

Points forts

Grande surface de lame



La grande surface de la lame permet de couvrir une plus grande zone du vêtement à la fois, afin de réduire le nombre de passages nécessaires pour lui redonner un aspect neuf.

Tête de rasage spécialement conçue



Grâce aux 3 tailles d'orifices, les bouloches s'introduisent dans la grille et sont éliminées efficacement du tissu, quelle que soit leur taille.

Brossette de nettoyage




La brosette de nettoyage permet de nettoyer facilement l'appareil après utilisation. Consultez le guide de démarrage rapide inclus dans l'emballage pour nettoyer l'appareil.

Rotation de la lame à 8 800 tours/min



Les lames décrivent jusqu'à 8 800 tours/min pour une élimination efficace et rapide des bouloches de vos vêtements.

Accessoire d'ajustement de la hauteur



L'accessoire d'ajustement de la hauteur vous permet d'éliminer les bouloches, même sur les tissus les plus fragiles.

2 piles AA incluses



2 piles AA Philips incluses dans l'emballage.

Grand réceptacle à bouloches



Le réceptacle recueillant les bouloches est facile à retirer et à vider.

Caractéristiques

Accessoires

Brosse
Semelle adaptée aux tissus délicats

Développement durable

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Type d'alimentation: 2 piles AA

Poids et dimensions

Dimensions du produit (l x H x L):
12,3 x 5,8 x 8 cm

