

PHILIPS

Парна ютия

EasySpeed

Пара 25 г/мин; 80 г парен удар

Незалепваща гладеща повърхност

Anti-calc

1600 вата

GC1021/48



Бърза, от началото до края

3 начина да ускорите вашето гладене

Тази ютия EasySpeed ускорява вашето гладене благодарение на: тройния прецизен връх, равномерно разпространение на топлината върху гладещата повърхност и непрекъснатата пара.

Лесно отстранява гънките

- Мощност до 1600 W, позволяваща постоянен силен поток на парата
- Парен удар до 80 г за най-упоритите гънки
- Непрекъсната пара до 25 г/мин. за лесно премахване на гънки
- Незалепващо покритие на гладещата повърхност

По-дълъг живот

- Плъзгач за Calc Clean за лесно премахване на варовик от ютията

Удобно гладене

- Тройен прецизен връх за оптимално управление и видимост
- Равномерно разпределение на парата за ефикасно гладене
- Финото впръскване намокря тъканта равномерно

Акценти

Мощност до 1600 W



Мощност до 1600 W, позволяваща постоянен силен поток на парата

Парен удар до 80 г



Парният удар на ютията от 80 г ви позволява лесно да премахвате дори и най-упоритите гънки.

Пара без прекъсване до 25 г/мин.



Непрекъсната пара до 25 г/мин. за лесно премахване на гънки.

Незалепаща гладеща повърхност




Гладещата повърхност на вашата парна ютия Philips е покрита със специален незалепащ слой за добро плъзгане по всякакви тъкани.

Плъзгач за Calc Clean



Тази парна ютия може да работи с чешмяна вода, а плъзгачът за Calc Clean улеснява премахването на натрупания се накип от ютията ви. За да запазите добрата работа на вашата парна ютия Philips, трябва да използвате тази функция за почистване на котлен камък веднъж месечно, когато използвате чешмяна вода.

Троен прецизен връх



Върхът на тази ютия Philips е прецизен по 3 начина: изострен е, има улей за копчета и елегантен дизайн на носа. Тройно прецизният връх ви позволява да достигнете дори най-трудните области, например около копчетата или между гънките.

Равномерно разпределение на парата

Благодарение на внимателно изработената конструкция на гладещата повърхност парата се разпределя равномерно по нея. По този начин са ви необходими по-малко движения за равномерно навлажняване на дрехата и следователно по-малко време, за да завършите гладенето.

Функция за впръскване



Функцията за впръскване овлажнява плата равномерно и прави по-лесно гладенето на гънките.

Спецификации

Бързо и мощно премахване на гънките

Гладеща повърхност: Незалеповаща

Подаване на пара

Постоянно подаване на пара: 25 г/мин

Парен удар: 80 гр

Функция за впръскване

Захранване: 1600 W

Лесна употреба

Вместимост на резервоара за вода: 200 мл

Достига трудно достъпните места: Троен прецизен връх

Предпазване от варовик

Решение за премахване на варовик: Самопочистване

