

# PHILIPS

## Dampfbügeleisen

### EasySpeed

20 g/Min. Dampfleistung, 90 g  
Dampfstoß

Antihafbeschichtete  
Bügelsohle

Anti-Kalk

2000 Watt

GC1022/40



## Schnell von Anfang an

### 3 Funktionen für schnelleres Bügeln

Mit diesem EasySpeed Plus Bügeleisen bügeln Sie dank folgender Merkmale noch schneller: Dreifache Präzisionsspitze, gleichmäßige Wärmeverteilung entlang der Bügelsohle und konstanter Dampfstoß.

#### **Einfaches Glätten von Falten**

- Leistung von bis zu 2000 W für durchgehend hohen Dampfstoß
- Dampfstoß bis zu 90 g zum Glätten hartnäckiger Falten
- Effektives Glätten dank konstanter Dampfleistung von bis zu 25 g/Min.
- Bügelsohle mit Antihafbeschichtung

#### **Lange Lebensdauer**

- Calc Clean-Taste für leichtes Entkalken Ihres Bügeleisens

#### **Bügeln mit Komfort**

- Dreifache Präzisionsspitze für optimale Kontrolle und Sichtbarkeit
- Gleichmäßige Dampfverteilung für wirksames Bügeln
- Spraydüse für gleichmäßiges Befeuchten der Bügelwäsche

# Besonderheiten

## Leistung von bis zu 2000 W



Leistung von bis zu 2.000 W für durchgehend hohen Dampfstoß

## Dampfstoß von bis zu 90 g



Der Dampfstoß des Bügeleisens von 90 g ermöglicht ein müheloses Glätten auch von hartnäckigen Falten.

## Konstante Dampfleistung von bis zu 25 g/Min.



Effektives Glätten dank konstanter Dampfleistung von bis zu 25 g/Min.

## Antihafbeschichtete Bügelsohle




Die Bügelsohle Ihres Philips Bügeleisens ist mit einer speziellen Antihafbeschichtung ausgestattet, die auf allen Materialien eine optimale Gleitfähigkeit gewährleistet.

## Calc Clean-Taste



Dieses Dampfbügeleisen kann mit normalem Leitungswasser betrieben werden. Die Calc-Clean-Funktion ermöglicht es, Kalkablagerungen ganz einfach aus Ihrem Bügeleisen zu entfernen. Um die Leistungsfähigkeit Ihres Philips Dampfbügeleisens beizubehalten, sollten Sie bei Verwendung von normalem Leitungswasser diese Calc-Clean-Funktion einmal im Monat nutzen.

## Dreifache Präzisionsspitze



Die Spitze dieses Philips Bügeleisens ist in dreierlei Hinsicht präzise: die Bügelsohle läuft spitz zu, verfügt über eine Knopfrille und das Design der Nase ist sehr schlank. Mit der dreifachen Präzisionsspitze erreichen Sie selbst die kniffligsten Bereiche, z. B. um die Knöpfe oder zwischen den Falten.

## Gleichmäßige Dampfverteilung

Dank der sorgfältig gefertigten Bügelsohle wird der Dampf gleichmäßig über die gesamte Bügelsohle verteilt. Auf diese Weise benötigen Sie weniger Züge um das Kleidungsstück gleichmäßig anzufeuchten und somit weniger Zeit fürs Bügeln.

## Spray



Die Spraydüse erzeugt einen feinen Dampfnebel zum gleichmäßigen Anfeuchten des Stoffes, sodass Falten sich leichter ausbügeln lassen.

# Daten

## **Schnelles und effektives Glätten**

Bügelsohle: Antihafbeschichtung

Dampfausstoß

Konstante Dampfleistung: 25 g/Min.

Dampfstoß: 90 g

Spray

Leistung: 2000 W

## **Einfache Bedienung**

Fassungsvermögen des Wassertanks: 200 ml

Auch für schwer erreichbare Stellen: Dreifache  
Präzisionsspitze

## **Entkalkung**

Calc Clean-Lösung: Selbstreinigend

