

PHILIPS

蒸汽电熨斗

EasySpeed

25 克/分钟蒸汽输出；80 克蒸汽束喷射

不黏底板

防水垢

1400 瓦



GC1025/78



由始至终，加倍快捷

3 种加速熨烫的方法

底板前端三效准确尖形设计、底板均匀布热和持续蒸汽，使得这款 EasySpeed 电熨斗可加速熨烫。

轻松除皱

- 不黏底板涂层
- 持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，除皱效果卓越
- 功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射
- 蒸汽束喷射可达 80 克，可去除顽固的褶皱

经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

熨烫加倍舒适

- 底板前端三效准确尖形设计，带来卓越的控制和可视性
- 均匀分布蒸汽，实现高效熨烫
- 出众的喷雾功能，润湿织物均匀
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

产品亮点

不黏底板




您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

底板前端三效准确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的前端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

均匀分布蒸汽

得益于精心雕琢的底板设计，令蒸汽在整个底板上均匀分布。这样省力，润湿衣物均匀，节省时间，轻松完成熨烫。

喷水功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去褶皱。

防滴漏功能



防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

高达 25 克/分钟的持久蒸汽



持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，去皱效果卓越。

功率高达 1800 瓦



功率高达 1800 瓦，可提供持久强劲的蒸汽束喷射。

蒸汽束喷射可达 80 克



熨斗具有 80 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固褶皱。

规格

易于使用

水箱容量: 200 毫升

电源线长度: 1.8 米

底板前端的准确尖形设计

底板名称: 不黏底板

快速除皱

持续蒸汽: 25 克/分钟

功率: 1800 瓦

蒸汽束喷射: 80 克

喷水

水垢处理

除垢和清洁: 自动清洁

