

PHILIPS

不黏底板蒸汽电熨斗

Featherlight Plus

18 克/分钟蒸汽输出

65 克蒸汽束喷射

不黏底板

自动除垢



GC1426/38



蒸汽熨烫，速度提升 30%*

生活远不仅是料理家务，所以您当然希望能快速完成家务。借助持久的蒸汽输出、不黏涂层和内置喷嘴，该熨斗可以迅速去除衣物褶皱。

快速除皱

- 持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱
- 蒸汽束喷射量可达 65 克
- 功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
- 不黏底板涂层

易于使用

- 大号温度控制旋钮，适合各类面料
- 集成式喷嘴，使熨烫加倍轻松
- 底板前端三效准确尖形设计，带来卓越的控制和可视性
- 舒适的手柄，稳固的搁架提升稳定性
- 大号注水口，可防止水溢出

经久耐用

- 自动除垢，延长熨斗的使用寿命

产品亮点

自动除垢



自动除垢，延长熨斗的使用寿命

手柄舒适和稳固设计



舒适的手柄，稳固的搁架提升稳定性

持续蒸汽输出可达 18 克/分钟



持续蒸汽输出可达 18 克/分钟，快速除皱。

集成式喷嘴



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去皱褶。

大号注水口



大号注水口，可防止水意外溢出。

温度控制旋钮



大号温度控制旋钮让你轻松调整不同面料所需得适合温度，安全地达到理想效果。

不黏底板




您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

蒸汽束喷射量可达 65 克



蒸汽输出量是以蒸汽离开底板时以克计的重量。输出的蒸汽重量越重，蒸汽可达到的织物层数就越深，除皱效果就会加倍持久。该蒸汽电熨斗的蒸汽束喷射量可达 65 克，可轻松去除顽固皱褶。

底板前端三效准确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的前端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、纽扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

功率高达 1200 瓦



功率高达 1200 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出

规格

快速除皱

持续蒸汽: 18 克/分钟
功率: 1200 瓦
蒸汽束喷射: 65 克
喷水

易于使用

底板名称: 不黏底板
水箱容量: 160 毫升
底板前端的准确尖形设计

水垢处理

除垢和清洁: 自动清洁

尺寸和重量

包装尺寸 (WxHxL): 27 x 14.5 x 11.4 厘米
包装总重量: 0.95 千克
电熨斗的重量: 0.78 千克

