



Fer vapeur

- 2 000 W
- Anticalcaire
- Semelle antiadhésive

GC1433/30

Facile et efficace

3 solutions pour faciliter le repassage

Ce fer vapeur confort rend votre repassage facile et efficace, grâce à sa vapeur constante et abondante ainsi qu'à sa semelle antiadhésive facilitant la glisse. Le fer confort simplifie le repassage.

Avantages

Élimine facilement les faux plis

- Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé
- Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis
- Effet pressing jusqu'à 90 g pour éliminer les faux plis les plus tenaces
- Spray pour humidifier le tissu

Glisse facile sur tous les tissus

- Glisse optimale sur tous les vêtements repassables

Repassage facile à débiter

- Large réservoir d'eau de 220 ml à remplissage pratique
- Thermostat de grande taille plus facile à régler
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Durée de vie prolongée

- Glissière anticalcaire pour évacuer facilement les résidus de calcaire

PHILIPS

Fonctions

Jusqu'à 2 000 W de puissance



Jusqu'à 2 000 W de puissance pour un débit vapeur continu et élevé.

Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min



Débit vapeur continu jusqu'à 25 g/min pour éliminer les faux plis.

Effet pressing jusqu'à 90 g



L'effet pressing 90 g de ce fer à repasser vous permet d'éliminer facilement les faux plis les plus tenaces.

Spray



La fonction Spray produit un effet brumisateur pour humidifier les tissus froissés : idéale pour venir à bout des faux plis les plus tenaces.

Semelle antiadhésive




La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les vêtements repassables.

Large réservoir d'eau



Large réservoir d'eau de 220 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Thermostat



Pointe Triple Précision



La pointe de ce fer Philips est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles d'accès : autour des boutons ou cols, par exemple.

Glissière anticalcaire



Ce fer vapeur fonctionne avec de l'eau du robinet ordinaire. La glissière anticalcaire permet d'évacuer facilement les résidus de calcaire du fer. Utilisez cette fonction de détartrage une fois par mois pour que votre fer vapeur Philips continue à fonctionner de façon optimale lorsque vous utilisez l'eau du robinet.

Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

Système anticalcaire

Solution anticalcaire Auto-nettoyant

Facile à utiliser

Ultra-léger et agréable Oui
Capacité du réservoir d'eau 220 ml

Remplissage et vidange de l'eau Grand orifice de remplissage

Élimination des faux plis facilitée

Débit vapeur continu 25 g/min
Alimentation 2 000 W
Semelle Semelle antiadhésive
Spray Oui
Effet pressing 90 g
Pointe à vapeur additionnelle Oui

Développement durable

Mode d'emploi 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Tension 240 V

Dimensions de l'emballage

Hauteur 14,60 cm

Largeur 29,00 cm
Profondeur 12,70 cm
Poids net 0,90 kg
Poids brut 1,17 kg
EAN 08710103755890
Nombre de produits inclus 1
Pays d'origine CN
Code du système harmonisé 851640

Carton externe

Longueur 30,00 cm
Largeur 39,00 cm
Hauteur 31,20 cm
Poids brut 7,46 kg
EAN 18710103755897
Nombre d'emballages 6



Les données sont sujettes à changement
2019, juillet 31

Version: 2.2.1
EAN: 08710103755890

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

www.philips.com