

# PHILIPS

## Паровой утюг

2000 Вт

Очистка от накипи

Антипригарная подошва



GC1433/40



## Просто и эффективно

### 3 способа упростить процесс глажения

Удобный паровой утюг упрощает процесс глажения и обеспечивает высокую эффективность благодаря мощной подаче пара и антипригарной подошве. С этим утюгом глажение станет намного легче!

#### Легко разглаживает складки

- Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
- Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин
- Паровой удар до 90 г для разглаживания самых жестких складок
- Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

#### Легко скользит по любым типам тканей

- Легкое скольжение на любых тканях (допускающих глажение)

#### Простое начало глажения

- Большой резервуар для воды (220 мл), удобное заполнение
- Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

#### Долгий срок службы

- Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

## Особенности

### Мощность до 2000 Вт



Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

### Постоянная подача пара до 25 г/мин



Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

### Паровой удар до 90 г



Паровой удар 90 г позволяет легко разглаживать даже самые жесткие складки.

### Распылитель



Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

### Антипригарная подошва



Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения на всех типах тканей, допускающих глажение.

### Большой резервуар для воды




Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

### Регулятор нагрева




Большой регулятор нагрева обеспечивает удобную настройку температуры

### Носик Triple Precision



Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

### Слайдер очистки от накипи



Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

# Характеристики

## Очистка от накипи

Очистка от накипи: Функция самоочистки

## Легко использовать

Небольшой вес и удобная конструкция: Да

Объем резервуара для воды: 220 мл

Заполнение и опустошение резервуара для воды:

Большое отверстие для наполнения

## Быстрое и мощное разглаживание складок

Постоянная подача пара: 25 г/мин

Мощность: 2000 Вт

Подошва: Антипригарная

Распылитель: Да

Паровой удар:

90 г

Паровой носик: Да

## Забота об окружающей среде

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

## Технические характеристики

напряжение: 240 В

