

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

1700 瓦

防水垢

不黏底板

防滴漏功能



GC1436/28



## 轻松高效

### 使熨烫加倍轻松的 3 种方法

这款舒适的蒸汽电熨斗具有大量的持久蒸汽，使熨烫变得轻松高效，而不黏底板则使滑动轻松。使用这款舒适的电熨斗，熨烫工作将立即变得简单。

#### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- 在所有可熨烫衣物上顺畅滑动

#### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

#### 轻松除皱

- 出众的喷雾功能，润湿织物均匀
- 功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
- 持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，去皱效果卓越
- 100 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶

#### 轻松开始熨烫

- 220 毫升大容量水箱，加水方便
- 温度旋钮加大，调温轻松
- 底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

# 产品亮点

## 功率高达 1700 瓦



功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

## 高达 100 克的蒸汽束喷射



蒸汽束喷射可达 100 克，可快速去除顽固褶皱。

## 高达 25 克/分钟的持久蒸汽



持续蒸汽输出可达 25 克/分钟，去皱效果卓越。

## 喷水功能



喷雾功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去褶皱。

## 不黏底板




您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在所有可熨烫衣物上均能顺畅滑动。

## 大容量水箱



220 毫升加大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

## 温度旋钮



温度旋钮加大，调温轻松

## 防滴漏功能



防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

## 底板前端三效准确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的前端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、纽扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

## 除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

# 规格

## 易于使用

水箱容量: 220 毫升

防滴漏功能

底板前端的准确尖形设计

底板名称: 不黏底板

## 快速除皱

持续蒸汽: 25 克/分钟

功率: 1700 瓦

蒸汽束喷射: 100 克

电压: 220 伏

喷水

## 绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

## 水垢处理

除垢和清洁: 自动清洁

