

# PHILIPS

## 蒸汽电熨斗

1700 瓦

防水垢

陶瓷底板

防滴漏功能



GC1444



## 轻松高效

### 使熨烫加倍轻松的 3 种方法

这款电熨斗持久的蒸汽输出让熨烫便捷、高效。耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动，采用三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域。使用舒适电熨斗，让熨烫变得简单

#### 轻松除皱

- 功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出
- 蒸汽束喷射可高达 100 克，可去除顽固的皱褶
- 持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众
- 出众的喷水功能，均匀润湿织物
- 熨斗在无人看管时会自动关闭

#### 在各种可熨面料上顺畅滑动

- 耐用的陶瓷底板，在各种面料上顺畅滑动

#### 经久耐用

- 除垢滑块可轻松地去除熨斗内的水垢

#### 轻松开始熨烫

- 220 毫升大容量水箱，加水方便
- 温度旋钮加大，调温轻松
- 底板前端三效准确尖形设计，带来出众的控制和可视性
- 防滴漏功能，可令衣物在熨烫时保持洁净

# 产品亮点

## 功率高达 1700 瓦



功率高达 1700 瓦，可提供持久强劲的蒸汽输出。

## 100 克蒸汽束喷射



使用蒸汽束喷射功能时，可喷射出高达 100 克的蒸汽束，即使顽固的褶皱也能轻松去除。

## 高达 25 克/分钟的持久蒸汽



持久蒸汽可高达 25 克/分钟，去皱效果出众。

## 喷水功能



喷水功能产生细腻的水雾，均匀润湿衣物，使熨衣效果理想，轻松除去褶皱。

## 大容量水箱



220 毫升大容量水箱，减少重复加水的麻烦，一次可熨烫多件衣物。

## 温度旋钮



温度旋钮加大，调温轻松

## 防滴漏功能



防滴漏功能，使您可以用低温熨烫衣物，而无需担心漏水而留下水渍。

## 底板前端三效准确尖形设计



这款飞利浦电熨斗的尖端采用 3 种准确设计：分别为底板前端尖型设计、钮扣沟槽和圆滑导角边缘设计。底板前端三效准确尖形设计，让您可以轻松到达难熨区域，例如按钮周围或褶皱之间。

## 除垢滑块



操作这款蒸汽电熨斗时，可使用普通自来水。熨斗本身配有除垢滑块，可轻松地去除熨斗内的水垢。在使用普通自来水的情况下，您应该每月使用一次除垢功能，以维护飞利浦蒸汽电熨斗的性能。

## 良好的滑动性能和耐用性



我们耐用的陶瓷底板可在所有可熨烫衣物上顺畅滑动。不会黏连，抗刮擦，且易于保持清洁。

## 自动关熄功能



熨斗在无人看管时会自动关闭。如果将其放置在搁架上，会在 8 分钟后关闭。如果将其水平放置或侧放，会在 30 秒后关闭。

# 规格

## 快速除皱

持续蒸汽: 25 克/分钟  
功率: 1700 瓦  
蒸汽束喷射: 100 克  
电压: 240 伏

## 易于使用

水箱容量: 220 毫升  
底板前端的准确尖形设计  
安全自动关熄  
防滴漏功能

## 绿色效能

用户手册: 100%可回收纸

