

PHILIPS

Setrika kering

Tapak setrika DynaGlide

Panjang kabel 1,8 m

350 Watt



GC160/27



Alas setrika paling tahan lama* dengan DynaGlide agar lebih licin di atas semua kain

Affinia adalah setrika kering baru dari Philips dengan alas setrika DynaGlide, yang meluncur dengan mudah di atas kain. Alas setrika dengan ujung ramping, pegangan yang nyaman dengan tekstur dan kontrol suhu yang bisa dinaikkan, menjadikan setrika ini mudah digunakan.

Licin di atas semua kain

- Tapak setrika DynaGlide agar lebih licin di atas semua kain

Penyetrikaan yang nyaman

- Alur kancing mempercepat penyetrikaan di sepanjang kancing dan lipatan
- Gagang yang nyaman dengan tekstur yang mudah digenggam
- Penggulung kabel untuk memudahkan penyimpanan
- Tapak setrika berujung ramping memudahkan untuk menjangkau bagian yang sulit

Kontrol penuh

- Kontrol suhu yang mudah
- Lampu indikator suhu memberi tanda bahwa setrika sudah cukup panas


Kelebihan Utama

Tapak setrika DynaGlide




Lapisan DynaGlide adalah salah satu lapisan tapak setrika terbaik Philips. Lapisan ini jauh lebih tahan gores dan lebih licin daripada tapak setrika aluminium, anti-lengket, atau keramik.

Tapak setrika berujung ramping




Ujung ramping dari tapak setrika memungkinkan untuk menjangkau bagian tersulit, seperti di antara kancing, saat membuat lipatan, dan di sudut-sudut.

Ulir tombol




Alur kancing mempercepat penyeterikaan di sepanjang kancing dan lipatan.

Gagang yang nyaman



Tekstur pada gagang setrika membuat genggaman terasa nyaman dan ergonomis, sehingga pas di tangan dan tidak terlepas saat menyeterika.

Mudah disimpan




Kabel dapat digulung mengelilingi dudukan tumit, agar alat mudah disimpan.

Kontrol suhu yang mudah



Kontrol suhu yang ditingkatkan mudah dioperasikan dan akurat. Suhu untuk pakaian akan selalu tepat.

Lampu indikator suhu



Lampu suhu menyala saat setrika sedang dipanaskan dan akan mati saat suhu tapak setrika sudah mencapai tingkat yang ditetapkan.

Spesifikasi

Menghilangkan kusut dengan mudah & cepat

Tapak setrika: DynaGlide

Daya: 350 W

Mudah digunakan

Pegangan lunak

Mencapai bagian yang sulit: Ulir tombol

Mudah diatur dan disimpan: Penyimpanan

kabel dan selang yang mudah

Kabel tahan lama

Kontrol penuh

Kontrol suhu yang mudah

Lampu indikator suhu

Penyetrikaan yang nyaman

Panjang kabel: 1,8 m

