

Philips
Fer vapeur



GC1701

Rapidité et efficacité garanties

Semelle conçue pour un repassage rapide

Parce qu'il n'y a pas que les tâches ménagères dans la vie, vous aimeriez y consacrer le moins de temps possible. Grâce à sa pointe effilée, ses trous vapeur spécialement conçus et sa semelle lisse, ce fer à repasser de qualité est celui qu'il vous faut.

Repassage agréable

- Réservoir d'eau extralarge de 180 ml pour un remplissage moins fréquent

Élimination aisée des faux plis

- Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis

Glisse optimale sur tous les tissus

- Semelle en aluminium pour une glisse optimale sur tous les tissus

Durée de vie allongée

- Fonction anticalcaire pour éviter la formation de dépôts sur votre fer.

Performances exceptionnelles

- Puissance de 1 400 W pour un haut débit vapeur continu

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Repassage agréable

- Rotation du cordon à 180°: Permet une plus grande liberté de mouvement
- Cordon ultralong pour une maniabilité optimale: 1,8 m
- Possibilité de remplir le fer avec l'eau du robinet

Élimination aisée des faux plis

- Haut débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis: 17 g/min
- Pointe effilée: Pour repasser les zones les plus délicates
- Trous spécialement conçus pour un débit de vapeur optimal

Repassage efficace et rapide

- Puissance pour un préchauffage rapide et un haut débit vapeur continu: 1 400 W

Contrôle absolu

- Témoin de chauffe: NON
- Vapeur réglable pour repasser tout type de vêtement

Durée de vie allongée

- Fonction anticalcaire: Pour évacuer facilement les résidus de calcaire

Accès aux zones difficiles

- Semelle extrafine: Repassage plus rapide entre les boutons et le long des coutures

Repassage sécurisé

- Conformité parfaite aux normes internationales sur la résistance aux chutes

Spécifications techniques

- Dimensions: 26,1 x 11,5 x 13,6 cm
- Fréquence: 50-60 Hz
- Puissance: 1 400 W
- Tension: 220 V
- Capacité du réservoir d'eau: 180 ml
- Poids: 1,06 kg

Excellente glisse

- Semelle en aluminium

Points forts

1 400 watts



Ce puissant fer à repasser chauffe rapidement et maintient une température stable lors du repassage, facilitant ainsi l'élimination des faux plis.

Débit vapeur jusqu'à 17 g/min

Jusqu'à 17 g/min de débit vapeur continu pour favoriser l'élimination des faux plis.



Date de publication
2009-03-06

Version: 4.1.1

12 NC: 0000 000 00000

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com