



Philips EasySpeed
Паровой утюг

Паровой удар до 90 г
Антипригарная подошва
Очистка от накипи



GC1741/70

Просто и эффективно

4 режима подачи пара для превосходных результатов глажения

Утюг EasySpeed обеспечивает простое и эффективное глажение: большое количество пара разглаживает жесткие складки, антипригарная подошва обеспечивает превосходное скольжение на любых тканях, а функция очистки от накипи Calc Clean повышает надежность прибора.

Долгий срок службы

- Слайдер очистки от накипи Calc Clean для стабильной работы утюга

Удобство использования

- Резервуар емкостью 220 мл для длительного глажения
- Большая подошва для более быстрого глажения*
- Носик Triple Precision для глажения самых сложных участков
- Широкое отверстие для удобного наполнения водой*
- Антипригарная подошва: превосходное быстрое скольжение по ткани любого типа

Безупречные результаты

- Встроенный распылитель равномерно увлажняет ткань
- Паровой удар до 90 г для быстрого разглаживания жестких складок
- Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин
- Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара

Различные настройки

- 4 режима подачи пара для превосходных результатов на различных тканях

PHILIPS

Паровой утюг
Паровой удар до 90 г Антипригарная подошва, Очистка от накипи

GC1741/70

Особенности

Резервуар для воды 220 мл



Резервуар увеличенного объема (220 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

4 режима подачи пара

4 режима подачи пара для превосходных результатов на различных тканях

Слайдер очистки от накипи Calc Clean



Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

Постоянная подача пара до 25 г/мин



Эффективное разглаживание складок благодаря постоянной подаче пара 25 г/мин.

Встроенная функция распыления



Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

Большая подошва



Большая подошва для более быстрого глажения*

Антипригарная подошва

Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

Мощность до 2000 Вт



Мощность до 2000 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

Паровой удар до 90 г

Паровой удар до 90 г для быстрого разглаживания жестких складок

Носик Triple Precision

Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

Легко наполняемый резервуар для воды



Широкое отверстие для удобного наполнения водой*

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

- Постоянная подача пара: 25 г/мин
- Мощность: 2000 Вт
- Паровой удар: 90 г
- Различные режимы подачи пара: Да

Легко использовать

- Название подошвы: Антипригарная
- Распылитель: Да
- Объем резервуара для воды: 220 мл

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Встроенный слайдер очистки от накипи

Гарантия

- Международная гарантия 2 года: Да

Дизайн

- цвет: Зеленый

Технические характеристики

- Длина шнура: 1,9 м
- Время нагрева: 30 сек.

Мощность

- В активном режиме (режиме ECO): .



Дата выпуска 2020-01-16

Версия: 3.0.2

EAN: 08 71010 39096 44

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* По сравнению с предыдущей серией Comfort