

PHILIPS

Парна ютия

1700 series

Golden Dynaglide

GC1815



Бърза и ефикасна - гарантирано

Гладеща плоча с усещане за скорост

Животът е много повече от домакинската работа и затова точно нея искате да свършите колкото може по-бързо. Със специалния си изострен връх, уникално конструирани отвори за парата и гладко гладещата повърхност, тази висококачествена ютия е просто направена за скорост.

Удобно гладене

- По-рядко пълнене с големия резервоар за вода от 180 мл
- Финият спрей намокря тъканта равномерно
- Ютията е подходяща за използване с вода от чешмата

Лесно отстранява гънките

- Продължително пароподаване до 22 г/мин. за по-добро премахване на гънки
- Парен удар за лесно премахване на упорити гънки
- Вертикално пароподаване за отстраняване на гънки върху висящи тъкани

Лесно гладене на всякакви тъкани

- Гладеща повърхност Golden Dynaglide за отлично гладене

По-дълъг живот

- Функция Calc-Clean за предпазване на ютията от натрупване на накип

Забележително изпълнение

- Мощността 1700 W позволява постоянен силен поток на парата

Акценти

Пара до 22 г/мин.




Непрекъсната пара до 22 г/мин. за по-добро премахване на гънки.

Гладеща повърхност Golden Dynaglide

Гладеща повърхност Golden Dynaglide за отлично гладене на всякакви тъкани и устойчивост на издраскване.

Парен удар



Парен удар за лесно премахване на упорити гънки.

Спецификации

Удобно гладене

Допълнително удобство: 180 градуса свобода на кабела

Управление на защитата срещу накип: Calc-Clean
Дължина на шнура: 1,8 м

Безопасна употреба: Превिшава международните стандарти за устойчивост на изпускане

Подходяща за чешмяна вода

Вместимост на резервоара за вода: 180

Премахване на гънки

Непрекъсната пара: До 22 г/мин

достигане до трудни места: Изострен връх

Гладеща повърхност: Оптимално разположение на отворите

Пръскане

Лесна употреба

Управление: Температурен индикатор за готовност, Променливи настройки за парата

Бързо загряване

достигане до трудни места: Жлеб за гладене около копчета

Технически спецификации

Честота: 50-60

Мощност: 1700

Напрежение: 220 - 240

Тегло и размери

Размери на изделието: 26,1 × 11,5 × 13,6

Тегло на изделието: 1,06

