

PHILIPS

Stoomstrijkijzer

EasySpeed

30 g/min. stoom, stoomstoot van 100 g

Niet-plakkende zoolplaat

Antikalk-

2100 watt

GC2040/70



Snel, van begin tot eind

3 manieren om sneller te strijken

Met het EasySpeed-strijkijzer kunt u sneller strijken dankzij de Triple Precision-voorkant, gelijkmatige warmteverspreiding over de zoolplaat en continue stoom.

Eenvoudig kreukels verwijderen

- Vermogen tot 2100 W voor constant hoge stoomproductie
- Stoomstoot van 100 g verwijdert de meest hardnekkige kreuken moeiteloos
- Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten
- Zoolplaat met niet-plakkende buitenlaag
- Verticale stoom voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken

Langere levensduur

- Calc-Clean-schuif om kalk eenvoudig uit uw strijkijzer te verwijderen

Comfortabel strijken

- Het Drip Stop-systeem voorkomt dat er water op uw kleding komt
- Triple Precision-voorkant voor optimale controle en zichtbaarheid
- Gelijkmatige stoomverdeling voor efficiënt strijken
- Een fijne spray maakt het textiel gelijkmatig vochtig

Kenmerken

Vermogen tot 2100 W



Vermogen tot 2100 W voor constant hoge stoomproductie.

Stoomstoot tot 100 g



Stoomstoot van 100g voor zelfs de meest hardnekkige kreuken.

Stoom tot 30 g/min



Continue stoom tot 30 g/min voor gladdere strijkresultaten.

Niet-plakkende zoolplaat



Dankzij de speciale, niet-plakkende buitenlaag op de zoolplaat glijdt uw Philips-strijkijzer goed over alle stoffen.

Verticale stoom



Dit Philips-strijkijzer heeft een verticale stoomfunctie voor het verwijderen van kreuken uit hangende kledingstukken.

Calc-Clean-schuif




Dit stoomstrijkijzer kan worden gebruikt met gewoon kraanwater. Met de Calc-Clean-schuifknop verwijdert u eenvoudig kalkaanslag uit uw strijkijzer. Om het Philips-stoomstrijkijzer in optimale conditie te houden, gebruikt u deze functie eens per maand wanneer u gewoon kraanwater gebruikt.

Drip Stop-systeem



Dankzij het Drip Stop-systeem kunt u fijne stoffen op lage temperatuur strijken zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waterlekken.

Triple Precision-voorkant



De voorkant van dit Philips-strijkijzer is nauwkeurig in 3 opzichten: het heeft een spitse voorkant, een speciale uitsparing voor knopen en een slank ontwerp van de neus. De Triple Precision-voorkant maakt het mogelijk om zelfs de lastigste plekken te strijken, bijvoorbeeld rond knopen en tussen plooiën.

Gelijkmatige stoomverdeling

Dankzij het met zorg vervaardigde zoolplaatontwerp wordt stoom gelijkmatig over de zoolplaat verdeeld. Op deze manier hoeft u minder bewegingen te maken om kledingstukken gelijkmatig te bevochtigen en daardoor bent u sneller klaar met strijken.

Spray



De sprayfunctie produceert een fijne nevel die de stof gelijkmatig bevochtigt, zodat u kreuken eenvoudiger kunt gladstrijken.

Specificaties

Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

Zoolplaat: Antikleefzool

Stoomproductie

Continue stoomproductie: 30 g/min

Stoomstoot: 100 g

Verticaal stomen

Spray

Vermogen: 2100 W

Gebruiksvriendelijk

Capaciteit waterreservoir: 270 ml

Druppelstop

Voor moeilijk bereikbare plekjes: Triple

Precision-voorkant

Ontkalkingsfunctie

Calc-Clean-oplossing: Zelfreiniging

