

# PHILIPS

## Паровой утюг

### EasySpeed

Подача пара 30 г/мин; паровой удар 100г

Антипригарная подошва

Очистка от накипи

2100 Вт

GC2040/70



## Быстрое глажение от начала и до конца

### 3 способа ускорить процесс глажения

Утюг EasySpeed ускоряет процесс глажения благодаря равномерному нагреву подошвы, постоянной подаче пара и специальному носику Triple Precision.

#### Легко разглаживает складки

- Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара
- Паровой удар 100 г для легкого разглаживания неподатливых складок
- Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок
- Антипригарное покрытие подошвы
- Вертикальное отпаривание для удаления складок

#### Долгий срок службы

- Слайдер очистки от накипи для легкого вымывания частиц накипи из утюга

#### Комфортное глажение

- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс
- Равномерное распределение пара для эффективного глажения
- Мелкодисперсный распылитель равномерно увлажняет ткань

## Особенности

### Мощность до 2100 Вт



Мощность до 2100 Вт обеспечивает постоянную высокую подачу пара.

### Паровой удар до 100 г



Паровой удар до 100 г для быстрого разглаживания даже самых жестких складок.

### Подача пара до 30 г/мин



Постоянная подача пара до 30 г/мин для лучшего разглаживания складок.

### Антипригарная подошва



Подошва этого утюга Philips имеет специальное антипригарное покрытие для превосходного скольжения по ткани.

### Вертикальное отпаривание



Благодаря функции вертикального отпаривания утюг Philips позволяет разглаживать складки на одежде, висящей на вешалке.

### Слайдер очистки от накипи



Этот паровой утюг можно использовать с водопроводной водой, а слайдер очистки от накипи упрощает удаление накипи из утюга. При использовании водопроводной воды для максимальной эффективности работы парового утюга Philips необходимо проводить очистку от накипи 1 раз в месяц.

### Система "капля стоп"



Противокапельная система позволяет гладить деликатные ткани при низкой температуре, предотвращая протекание воды на одежду.

### Носик Triple Precision



Носик этого утюга Philips имеет три характерных отличия: заостренный кончик, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например, вокруг пуговиц или между стрелками.

### Равномерное распределение пара

Благодаря продуманной конструкции подошвы пар распределяется по ней равномерно, поэтому для увлажнения ткани требуется меньше движений, а значит, вы быстрее закончите глажение.

### Распылитель



Распылитель образует мелкокапельный туман, равномерно увлажняющий ткань и облегчающий разглаживание складок.

# Характеристики

## Быстрое и мощное разглаживание складок

Подшва: Антипригарная

Подача пара: Да

Постоянная подача пара: 30 г/мин

Паровой удар: 100 г

Вертикальное отпаривание: Да

Распылитель:

Да

Мощность: 2100 Вт

## Легко использовать

Объем резервуара для воды: 270 мл

Система "капля-стоп": Да

Эффективное глажение труднодоступных мест:

Носик Triple Precision

## Очистка от накипи

Очистка от накипи: Функция самоочистки

