



Fier de călcat cu abur

- Abur 35 g/min.; jet de abur 120 g
- Talpă ceramică
- Anticalcar
- 2300 W ați

GC2045/35

Rapid, de la început până la sfârșit

5 moduri de a-ți accelera călcarea

Acest fier de călcat EasySpeed îți accelerează călcarea grație următoarelor funcții: vârf cu precizie triplă, distribuire uniformă a căldurii pe întreaga suprafață a tălpii de călcat, abur continuu, jet de abur puternic și putere mare.

Beneficii

Îndepărtează cu ușurință cutele

- Putere de până la 2300 W, care permite un debit constant ridicat de abur
- Jet de abur de până la 120 g
- Jet de abur continuu, de până la 35 g/min
- Talpă ceramică pentru o alunecare mai bună
- Jet de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârinate

Durată mai lungă de viață

- Glisor anticalcar pt. îndepărtarea ușoară a calcarului de pe fier

Călcare sigură

- Picior de sprijinire robust, pentru o stabilitate îmbunătățită

Călcare confortabilă

- Cutie de depozitare rezistentă la căldură pentru stocare ușoară
- Sistemul anti-picurare păstrează hainele nepătate în timpul călcării
- Distribuție uniformă a aburului pentru un călcat eficient

PHILIPS

Caracteristici

Putere de până la 2300 W

Puterea de până la 2300 W permite un debit constant ridicat de abur.

Jet de abur

Jetul de abur de 120 g al fierului de călcat îți permite să îndepărtezi cu ușurință chiar și cele mai persistente cute.

Jet de abur de până la 35 g/min



Fluxul de abur continuu de până la 35 g/min îți oferă cantitatea perfectă de abur pentru a îndepărta eficient toate cutele.

Talpă ceramică



Talpa ceramică este rezistentă la zgârieturi, alunecă bine și este ușor de curățat.

Jet de abur vertical



Acest fier de călcat Philips are o funcție de abur vertical pentru îndepărtarea cutelor de pe materialele atârinate.

Glisor anticalcar




Acest fier de călcat cu abur poate fi folosit cu apă normală de la robinet, iar glisorul anticalcar ușurează îndepărtarea oricăror depuneri de calcar de pe fier. Pentru a menține nivelul de performanță al fierului de călcat cu abur Philips, utilizează această funcție de detartrare o dată pe lună atunci când folosești apă normală de la robinet.

Picior de sprijinire robust

Acest fier de călcat este prevăzut cu un picior de sprijinire special proiectat, de dimensiuni deosebit de mari, care oferă o stabilitate suplimentară când este așezat în poziție verticală.

Cutie de depozitare rezistentă la căldură



Această cutie de depozitare rezistentă la căldură este concepută pentru stocarea fierului de călcat încălzit cu ușurință. Pentru performanțe optime și o durată de viață mai mare a cutiei tale, deconectează întotdeauna fierul de la priză și golește rezervorul de apă înainte de a-l depozita în cutie. Când pui un fier de călcat încălzit în cutie, fundul acesteia devine de asemenea cald pe dinafară, dar nu există riscul de a arde.

Sistem anti-picurare



Sistemul anti-picurare îți permite să calci materiale delicate la temperaturi scăzute fără a trebui să-ți faci griji în privința petelor provocate de picături de apă.

Distribuție uniformă a aburului

Datorită designului atent executat al tălpii, aburul este distribuit uniform pe talpă. Astfel, ai nevoie de un număr mai redus de mișcări pentru umezirea articolului și, implicit, de mai puțin timp pentru a finaliza călcatul.

Specificații

Rețineți că aceasta este o broșură pentru servicii de pre-vânzare. Conținutul acestei broșuri reflectă datele pe care le deținem la data și în țara menționate mai sus. Conținutul acestei broșuri este supus modificării fără notificare. Philips nu acceptă nicio răspundere referitoare la conținutul acestei broșuri.

Îndepărtarea rapidă și puternică a cutelor

Talpă
Debit de abur
continuu

Talpă ceramică
35 g/min

Jet de abur 120 g
Abur pe verticală Da
Pulverizator Da
Alimentare 2300 W

EasySpeed

Debit de abur Da

Ușor de utilizat

Capacitate rezervor de apă 270 ml

Anti-picurare Da
Ajunge în zone dificile Vârf cu precizie triplă

Gestionarea depunerilor de calcar

Soluție de detartrare Curățare automată

Călcare confortabilă

Lungime cablu 1,8 m

Dimensiunile ambalajului

Înălțime 17,50 cm
Lățime 14,25 cm

Adâncime 32,00 cm
Greutate netă 1,16 kg
Greutate brută 1,68 kg
EAN 08710103730392
Număr de produse incluse 1
Țara de origine CN
Cod sisteme armonizate 851640

Cutie exterioară

Lungime 45,60 cm
Lățime 33,50 cm
Înălțime 37,50 cm
Greutate brută 10,80 kg
EAN 18710103730399
Număr de ambalaje 6



Informație ce poate fi modificată
2017, Martie 28
Version: 2.0.1
EAN: 08710103730392

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi schimbate fără notificare. Informațiile constituie proprietatea Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com