

PHILIPS

无绳蒸汽电熨斗

EasySpeed

30 克/分钟蒸汽输出；110 克蒸汽束喷射

不黏底板

防水垢

1800 瓦



GC2080/88



由始至终，更快的无绳熨烫

具有小巧的智能充电底座和灯光反馈

熨烫更迅速

- 充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电
- 最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳
- 不黏底板涂层
- 蒸汽束喷射可达 110 克，可去除顽固的皱褶

设置更快速

- 功率高达 1800 瓦，加热时间更快
- 熨斗配有智能灯光反馈指示灯

存储更快速

- 锁上并提携熨斗，确保熨烫后稳固存放
- 便于存放线缆的绕线装置

产品亮点

高达 110 克的蒸汽喷射



蒸汽束喷射可达 110 克，可快速去除顽固褶皱。

不黏底板



您的飞利浦电熨斗底板覆盖有特制的不黏涂层，在各种布料上均能顺畅滑动。

搬运锁



熨烫后安全存放在底座上。线绳可缠绕在底座上，使产品便于存放。

小巧智能的充电底座



小巧智能的充电底座具有强劲的无绳蒸汽性能。享受任意移动的自由，无需更改熨烫模式：当您重新安排衣物时，熨斗会自行在小巧智能的充电底座上充电。为确保持续的蒸汽性能，智能充电底座将通

过黄色指示灯表示正在为熨斗充电，并确保熨斗在 6 秒钟内充满电。蓝色指示灯表示电熨斗可以使用了。

蒸汽输出可达 30 克/分钟



最高 30 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果更佳。

方便存放



电源线可以围着搁架缠绕，从而使产品便于储藏。

加热迅速



功率高达 1800 瓦，加热时间更快

智能灯光反馈



智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。

规格

易于使用

电源线存储装置: 自动绕线装置
存储解决方案: 搬运锁

除皱迅速强效

持续蒸汽输出: 30 克/分钟
功率: 1800 瓦
底板: 不黏型
蒸汽束喷射: 110 克

