

PHILIPS

无绳蒸汽电熨斗

Easyspeed plus
cordless

35 克/分钟蒸汽输出；130 克蒸汽
束喷射

涂金陶瓷底板

防水垢

1900 瓦



GC2084/38



由始至终，快速的无绳熨烫

具有小巧的智能充电底座和灯光反馈

设置更快速

- 功率高达 1900 瓦，加热时间加快
- 熨斗配有智能灯光反馈指示灯

熨烫更迅速

- 高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越
- 130 克蒸汽束喷射，轻松去除顽固皱褶
- 防刮擦不黏涂金陶瓷底板
- 充电底座可在 6 秒钟内为熨斗充电

存储更快速

- 便于存放线缆的绕线装置
- 锁上并提携熨斗，确保熨烫后稳固存放

产品亮点

加热迅速



功率高达 1900 瓦，加热时间加快

智能灯光反馈



智能灯光反馈可随时指示熨斗状态。

蒸汽输出最高可达 35 克/分钟



高达 35 克/分钟的持续蒸汽输出，去皱效果卓越。

高达 130 克的蒸汽束喷射



蒸汽束喷射可用于垂直蒸汽熨烫和顽固褶皱。

小巧智能的充电底座



小巧智能的充电底座具有强劲的无绳蒸汽性能。享受任意移动的自由，无需更改熨烫模式；当您重新安排衣物时，熨斗会自行在小巧智能的充电底座上充电。为确保持续的蒸汽性能，智能充电底座将通过黄色指示灯表示正在为熨斗充电，并确保熨斗在 6 秒种内充满电。蓝色指示灯表示电熨斗可以使用了。

涂金陶瓷底板



防刮擦不黏涂金陶瓷底板，确保在各式可熨面料上顺畅滑动。

方便存放



电源线可以围着搁架缠绕，从而使产品便于储藏。

搬运锁



熨烫后安全存放在底座上。线绳可缠绕在底座上，使产品便于存放。

规格

快速强效除皱

底板: 涂金陶瓷

持续蒸汽输出: 35 克/分钟

蒸汽束喷射: 130 克

功率: 1900 瓦

喷雾功能

可调蒸汽量设置

垂直蒸汽熨烫

易于使用

存储解决方案: 搬运锁

电源线存储装置: 电线储藏格

智能灯光反馈

防滴漏功能

电源线长度: 1.6 米

安全自动关熄

水箱容量: 270 毫升

