

PHILIPS

Fer vapeur

EasySpeed Plus

2 100 W

Effet pressing 110 g

Débit de vapeur continu
30 g/min

Semelle en céramique



GC2145/20



Rapide du début jusqu'à la fin

Accélère votre repassage de 3 façons

Grâce à ses puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, à sa semelle en céramique durable permettant une glisse optimale, et à son système anti-gouttes évitant les fuites, EasySpeed Plus accélère le repassage. Trois façons simples d'accélérer le repassage.

Élimination rapide des faux plis

- 2 100 W pour une montée en température rapide
- Effet pressing jusqu'à 110 g pour éliminer les faux plis tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 30 g/min pour des performances puissantes et régulières
- Semelle en céramique durable pour une glisse optimale

Un repassage facile

- Le système anti-gouttes évite les taches pendant le repassage
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales
- Grand réservoir d'eau de 270 ml pour repasser plus de vêtements en une séance
- Défroissage vertical pour les vêtements sur cintre

Performances longue durée

- Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

Points forts

2 100 W pour une montée en température rapide



Offre une montée en température rapide et de hautes performances.

Effet pressing jusqu'à 110 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 30 g/min



Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Système anti-gouttes



Notre système anti-gouttes permet d'éviter que des fuites de gouttelettes d'eau ne créent des taches. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Pointe Triple Précision



La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.

Réservoir d'eau de 270 ml



Grand réservoir d'eau de 270 ml pour un remplissage moins fréquent, afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Défroissage vertical



La fonction de défroissage vertical vous permet de rafraîchir les vêtements directement sur leur cintre et d'éliminer les faux plis sur les rideaux sans les décrocher. Aucune table à repasser nécessaire.

Système anticalcaire intégré



Ce fer fonctionne avec l'eau du robinet. Sa fonction anticalcaire intégrée évite l'accumulation de tartre ou de calcaire, afin de maintenir des performances optimales.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 30 g/min

Alimentation: 2 100 W

Effet pressing: 110 g

Facile à utiliser

Nom de la semelle: Céramique

Capacité du réservoir d'eau: 270 ml

Longueur du cordon d'alimentation: 1,9 m

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Système anticalcaire intégré

Efficacité éco-énergétique

Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Design

Couleur: Bleu

