

PHILIPS

Ferro a vapor

2500 series

30 g

GC2510



Simple, rápido e eficaz

Acção de vapor de longa duração

Para obter excelentes resultados, quer um jacto de vapor potente e um ferro que nunca desiste. Com um jacto de vapor de 90 g, 2000 W para um vapor contínuo e elevado e o Sistema Double Active Calc, este prático ferro dá-lhe uma óptima relação qualidade/preço!

Engomar confortável

- Depósito de água com capacidade extra, de 300 ml para reencher menos vezes

Remove facilmente os vincos

- Vapor contínuo até 30 g/min. para uma melhor remoção dos vincos
- Jacto de vapor até 90 g/min. para os vincos mais persistentes

Desliza facilmente em todos os tecidos

- Revestimento antiaderente da base

Longa duração

- Calc clean para evitar a acumulação de calcário no ferro

Desempenho potente

- 2000 W para uma saída de vapor elevada e constante

Destques

2000 Watt

2000 W
max

2000 W para uma saída de vapor elevada e constante.

Jacto de vapor até 90 g/min.



Jacto de vapor até 90 g/min. para os vincos mais persistentes.

Base antiaderente



A base é revestida por uma camada especial antiaderente para deslizar facilmente em todos os tecidos.

Engomar confortável

Conforto adicional: Mobilidade do fio de 360 graus

Manutenção anti-calcário: Função Calc-clean

Comprimento do cabo: 2 m

Utilização segura: Excede as normas internacionais de resistência a quedas

Adequado água da torneira

Remoção de vincos

Vapor contínuo: Até 30 g/min

Alcance de zonas difíceis: Ponta em bico

Borrifador

Jacto de super vapor: Até 90 g/min

Fácil de utilizar

Activo: Luz indicadora de temperatura pronto a usar, Várias posições de vapor

Configuração e arrumação fáceis: Solução integrada para arrumação do fio

Aquecimento rápido

Alcance de zonas difíceis: Ranhura para botões

Deslizar suave

Base: Base antiaderente

Especificações Técnicas

Frequência: 50-60

Alimentação: 2000

Voltagem: 220 - 240

Peso e dimensões

Dimensões do produto: 29,5 x 11,6 x 19,5

Peso do produto: 1,2

