

# PHILIPS

Gőzlős vasaló


EasySpeed  
Advanced

2300 W

170 g gőzlövet

35 g/perc folyamatos  
gőzkibocsátás

Kerámia vasalótalp



GC2670/20



## Gyorsabb használat az elejétől a végéig 5 módon teszi gyorsabbá a vasalást

Tegye gyorsabbá a vasalást rögtön az elejétől egészen a végéig: gyors felfűtés, XL méretű vízbetöltő nyílás, erőteljes gőzlövet a makacs gyűrődések ellen, tartós kerámia vasalótalp a gyors sikláshoz, cseppzáró rendszer. Ez az öt módszer gyorsabbá teszi a vasalást.

### Gyors vasalás

- 2300 W teljesítmény a félperces gyors felmelegedésért
- Akár 170 g-os gőzlövet, az igazán makacs gyűrődések ellen
- Akár 35 g/perc gőzkibocsátás az erős, tartós teljesítményhez
- Extra nagy vízbemenet a gyors feltöltésért és ürítésért
- Hármass precíziós vasalóorr az optimális irányítás és láthatóság érdekében

### Egyszerű vasalás

- Tartós kerámia vasalótalp a könnyed siklásért
- A cseppzáró rendszerrel vasaláskor nem képződnek cseppfoltok a textílián
- Az extra méretű, 300 ml-es víztartállyal ritkábban kell utántölteni
- Könnyű kábelfelcsévlés csipesszel, a könnyű, rendezett tárolás érdekében

### Hosszan tartó működés

- Vízkömentesítő csúszka a hosszan tartó gőzteljesítmény érdekében

# Fénypontok

## 2300 W, hogy gyorsan felmelegedjen



30 másodperc alatt, nagyon gyorsan felmelegszik, így szinte azonnal nekifoghat.

## Akár 170 grammos gőzlövet



Mélyebben behatol a textíliába, hogy egyszerűbben eltávolítsa a makacs gyűrődéseket.

## Akár 35 g/perc gőzkibocsátás



Akár 35 g/perc gőzkibocsátás az erős és tartós teljesítményhez.

## XL méretű töltőnyílás



A víztartály megtöltésére szolgáló extra nagy nyílás meggyorsítja az újratöltést és az ürtést.

## Hármas precíziós vasalóorr



A vasalóorr hármaspontosságát a hegyes végződés, a gombok körülvasalását segítő mélyedés, valamint az orr keskeny kialakítása biztosítja. A hármaspontosságú vasalóorr segít abban, hogy még a legnehezebben vasalható részek, például a gombok környéke és a redők se okozzanak gondot.

## Kerámia vasalótalp



Tartós kerámia vasalótalpunk remekül siklik minden vasalható ruhaneműn. Tapadásmentes, karcmentes és könnyen tisztítható.

## Cseppzáró rendszer



Cseppzáró rendszerünk megakadályozza a szivárgást, így elkerülhető a vízcseppek okozta foltosodás – és bármilyen hőmérsékleten magabiztosan vasalhat.

## 300 ml-es víztartály



A nagyméretű, 300 ml-es víztartálynak köszönhetően ritkább utántöltés szükséges, így több ruhát vasalhat ki megszakítás nélkül.

## Kábelfelcsévézés csipesszel



A kábel könnyen felcsavarható a vasaló talpa köré, ahol csipesszel rögzíthető a rendezett tárolás érdekében.

## Beépített vízkömentesítő csúszka



Ez a vasaló normál csapvízzel működik. A vízkömentesítő funkció egy beépített tisztító funkció a kalciumlerakódás vagy vízkő eltávolítására és a csúcsteljesítmény fenntartására.

# Műszaki adatok

## Gyors gyűrődéseltávolítás

Folyamatos gőzkielcsátás: 35 g/perc  
Energiaellátás: 2300 W  
Gőzlövet: 170 g  
Változtatható gőzölési szintek  
Függőleges gőzölés  
Vízpermet

## Egyszerű használat

Vasalótalp neve: Kerámia  
Víztartály űrtartalma: 300 ml  
Szabadságot nyújtó vezetékkezelés  
(forgatható): 360 fokos szabadságot nyújtó  
vezetékkezelés

Hálózati kábel hossza: 2 m  
Precíziós gőzölős vasalóorr  
Csapvízzel is használható  
Cseppzáró rendszer  
Nagyméretű töltőnyílás

## Vízkömentesítés

Vízkömentesítés és tisztítás: Öntisztító

## Tárolás

Vezetéktárolás: Kábelcsipesz

## Méret és súly

Vasaló súlya: 1,150 kg

## Garancia

2 éves, világszerte érvényes garancia

## Zöld hatékonyság

Energiatakarékos üzemmód  
Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított  
papír

## Műszaki adatok

Melegítési idő: 30 mp.

