

# PHILIPS

## Паровой утюг


### EasySpeed Advanced

2300 Вт

Паровой удар 180 г

Постоянная подача пара 35 г/мин.

Керамическая подошва



GC2671/50



## Более быстрое глажение от начала и до конца 5 способов ускорения процесса глажения

Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.

### Быстрое глажение

- 2300 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд
- Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок
- подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы
- Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

### Удобное глажение

- Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения
- Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения
- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
- Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду

### Долгий срок службы

- Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго

## Особенности

### 2300 Вт для быстрого нагрева



Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

### Паровой удар до 180 г



Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

### Подача пара до 35 г/мин



Подача пара до 35 г/мин для стабильной, эффективной работы

### Отверстие для залива воды XL



Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

### Носик Triple Precision



Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

### Керамическая подошва



Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

### Система "капля-стоп"



Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

### Резервуар для воды объемом 300 мл



Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

### Смотка шнура с зажимом



Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

### Встроенный слайдер очистки от накипи



Этот утюг можно использовать с обычной водопроводной водой. Функция очистки от накипи призвана бороться с известковым налетом, или накипью, чтобы поддерживать качество работы на высоте.

# Характеристики

## Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 35 г/мин

Мощность: 2300 Вт

Паровой удар: 180 г

Различные режимы подачи пара: Да

Вертикальное отпаривание:

Да

Распыление воды: Да

## Легко использовать

Название подошвы: Керамика

Объем резервуара для воды: 300 мл

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов

Длина шнура питания: 2 м

Заостренный паровой носик: Да

Возможность использования водопроводной воды: Да

Система "капля-стоп":

Да

Большое отверстие для залива воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Функция самоочистки

## Емкость

Отделение для хранения шнура: Фиксатор шнура

## Размер и вес

Масса утюга: 1,150 кг

## Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

## Экологичность

Режим энергосбережения: Да

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

## Технические характеристики

Время нагрева: 30 сек.

