

PHILIPS

Fer vapeur


EasySpeed Advanced

2 400 W

Effet pressing 180 g

Débit de vapeur continu
40 g/min

Semelle en céramique



GC2675/85



Plus rapide, du début jusqu'à la fin Accélère votre repassage de 5 façons

Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides.

Un repassage rapide

- 2 400 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes
- Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières
- Orifice de remplissage d'eau extra-large pour remplir et vider rapidement
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

Un repassage facile

- Boîte de rangement thermo-résistante pour ranger le fer immédiatement après le repassage
- Semelle en céramique durable pour une glisse optimale
- Le système anti-gouttes évite les taches pendant le repassage
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent
- Enroulement simple du cordon avec le clip, pour un rangement rapide et pratique

Performances longue durée

- Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable



Points forts

2 400 W pour une montée en température rapide



Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 180 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min



Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Orifice de remplissage d'eau extra-large




L'orifice de remplissage extra-large du réservoir d'eau vous permet de le remplir et de le vider rapidement.

Pointe Triple Précision



La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.

Boîte de rangement thermo-résistante



Cette boîte de rangement thermo-résistante est conçue pour vous permettre de ranger facilement le fer immédiatement après le repassage.

Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Système anti-gouttes



Notre système anti-gouttes permet d'éviter que des fuites de gouttelettes d'eau ne créent des taches. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Réservoir d'eau de 300 ml



Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Enroulement du cordon avec clip



Le cordon d'alimentation s'enroule facilement autour de la base du fer. Maintenez-le en place avec un clip, pour un rangement pratique.

Caractéristiques

Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 40 g/min
Alimentation: 2 400 W
Effet pressing: 180 g
Différents niveaux de vapeur
Défroissage vertical
Vaporisation d'eau

Facile à utiliser

Nom de la semelle: Céramique
Capacité du réservoir d'eau: 300 ml
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°
Longueur du cordon d'alimentation: 2 m

Pointe vapeur de précision
Utilisable avec l'eau du robinet
Système stop-gouttes
Ouverture de remplissage extra-large

Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

Rangement

Range-cordon: Cordon à clip
Solution de rangement: Boîte isotherme

Taille et poids

Poids du fer: 1,150 kg

Garantie

Garantie internationale de 2 ans

Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

Spécificités techniques

Temps de chauffe: 30 s

