

PHILIPS

Паровой утюг


EasySpeed Advanced

2400 Вт

Паровой удар 180 г

Постоянная подача пара 40 г/мин

Керамическая подошва



GC2675/85



Более быстрое глажение от начала и до конца 5 способов ускорения процесса глажения

Теперь вы сможете гладить быстрее и эффективнее благодаря ускоренному разогреву, разбрызгивателю воды XL, мощной подаче пара, прочной и гладкой керамической подошве и, конечно, системе "капля-стоп". Вот пять составляющих превосходного результата глажения.

Быстрое глажение

- 2400 Вт для быстрого нагрева за 30 секунд
- Паровой удар до 180 г для разглаживания жестких складок
- Подача пара до 40 г/мин для стабильной, эффективной работы
- Увеличенное отверстие для более быстрого наполнения и опустошения резервуара
- Носик Triple Precision позволяет полностью контролировать процесс

Удобное глажение

- Термостойкая коробка для хранения утюга сразу после использования
- Долговечная керамическая подошва для гладкого скольжения
- Система "капля-стоп" предотвращает протекание воды на одежду
- Большой резервуар для воды (300 мл) позволяет долго гладить, не доливая воду
- Удобная смотка шнура с зажимом для удобного и компактного хранения

Долгий срок службы

- Слайдер очистки от накипи для оптимальной подачи пара надолго



Особенности

2400 Вт для быстрого нагрева



Готовность к работе через 30 секунд благодаря быстрому нагреву.

Паровой удар до 180 г



Пар проникает глубоко в ткань, чтобы легко разгладить жесткие складки.

Подача пара до 40 г/мин



Постоянная мощность подачи пара помогает быстрее разглаживать складки.

Отверстие для залива воды XL



Благодаря увеличенному отверстию наполнять и опустошать резервуар для воды теперь еще проще.

Носик Triple Precision



Носик имеет 3 характерных отличия: заостренную форму, углубление для пуговиц и оригинальный дизайн. Носик Triple Precision позволяет разгладить складки в самых труднодоступных местах, например вокруг пуговиц, или создать стрелки.

Термостойкая коробка для хранения



В термостойкую коробку можно безопасно убрать утюг сразу после использования, пока он горячий.

Керамическая подошва



Долговечная керамическая подошва обеспечивает великолепное скольжение по любой ткани, допускающей глажение. Она обладает антипригарными свойствами, устойчива к царапинам и легко очищается.

Система "капля-стоп"



Система "капля-стоп" предотвращает протекание — вы можете гладить при любой температуре, не беспокоясь о появлении пятен воды на одежде.

Резервуар для воды объемом 300 мл



Резервуар увеличенного объема (300 мл) позволяет гладить дольше без долива воды.

Смотка шнура с зажимом



Шнур оборачивается вокруг базы утюга и закрепляется с помощью зажима для экономии пространства.

Характеристики

Быстрое разглаживание складок

Постоянная подача пара: 40 г/мин

Питание: 2400 Вт

Паровой удар: 180 г

Различные режимы подачи пара: Да

Вертикальное отпаривание:

Да

Распыление воды: Да

Легко использовать

Название подошвы: Керамика

Объем резервуара для воды: 300 мл

Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 360 градусов

Длина шнура питания: 2 м

Заостренный паровой носик: Да

Возможность использования водопроводной воды: Да

Система "капля-стоп":

Да

Большое отверстие для залива воды: Да

Очистка от накипи

Очистка от накипи и загрязнений: Функция самоочистки

Хранение

Отделение для хранения шнура: Фиксатор шнура

Метод хранения: Термостойкая коробка

Размер и вес

Вес утюга: 1,150 кг

Гарантия

Международная гарантия 2 года: Да

Экологичность

Режим энергосбережения: Да

Инструкция по эксплуатации: из 100 % переработанной бумаги

Технические характеристики

Время нагрева: 30 сек.

