



#### Fer vapeur

- 2 400 W
- Effet pressing 180 g
- Débit de vapeur continu 40 g/min
- Semelle en céramique

GC2675/85

## Plus rapide, du début jusqu'à la fin

Accélère votre repassage de 5 façons

Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides.

### Avantages

#### Un repassage rapide

- 2 400 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes
- Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières
- Orifice de remplissage d'eau extra-large pour remplir et vider rapidement
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

#### Un repassage facile

- Boîte de rangement thermo-résistante pour ranger le fer immédiatement après le repassage

- Semelle en céramique durable pour une glisse optimale
- Le système anti-gouttes évite les taches pendant le repassage
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent
- Enroulement simple du cordon avec le clip, pour un rangement rapide et pratique

#### Performances longue durée

- Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

**PHILIPS**

## Fonctions

2 400 W pour une montée en température rapide



Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.

Effet pressing jusqu'à 180 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

Débit vapeur jusqu'à 40 g/min



Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

Orifice de remplissage d'eau extra-large



L'orifice de remplissage extra-large du réservoir d'eau vous permet de le remplir et de le vider rapidement.

Pointe Triple Précision



La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.

Boîte de rangement thermo-résistante



Cette boîte de rangement thermo-résistante est conçue pour vous permettre de ranger facilement le fer immédiatement après le repassage.

Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

Système anti-gouttes



Notre système anti-gouttes permet d'éviter que des fuites de gouttelettes d'eau ne créent des taches. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

Réservoir d'eau de 300 ml



Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

Enroulement du cordon avec clip



Le cordon d'alimentation s'enroule facilement autour de la base du fer. Maintenez-le en place avec un clip, pour un rangement pratique.

### Système anticalcaire intégré



Ce fer fonctionne avec l'eau du robinet. Sa fonction anticalcaire intégrée évite l'accumulation de tartre ou de calcaire, afin de maintenir des performances optimales.

## Descriptions

Notez que ceci est un dépliant avant-vente. Le contenu de ce dépliant reflète nos connaissances à la date et pour le pays mentionnés ci-dessus. Le contenu de ce dépliant est susceptible d'être modifié sans avis préalable. Philips décline toute responsabilité quant au contenu de ce dépliant.

### Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu	40 g/min
Alimentation	2 400 W
Effet pressing	180 g
Différents niveaux de vapeur	Oui
Défroissage vertical	Oui
Vaporisation d'eau	Oui

### Facile à utiliser

Nom de la semelle	Céramique
Capacité du réservoir d'eau	300 ml
Rotation du cordon	Rotation du cordon à 360°
Longueur du cordon d'alimentation	2 m
Pointe vapeur de précision	Oui
Utilisable avec l'eau du robinet	Oui
Système stop-gouttes	Oui
Ouverture de remplissage extra-large	Oui

### Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage	Auto-nettoyant
-------------------------	----------------

### Rangement

Range-cordon	Cordon à clip
Solution de rangement	Boîte isotherme

### Taille et poids

Poids du fer	1,150 kg
--------------	----------

### Garantie

Garantie internationale de 2 ans	Oui
----------------------------------	-----

### Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie	Oui
Mode d'emploi	100 % de papier recyclé

### Spécificités techniques

Temps de chauffe	30 s
------------------	------

### Dimensions de l'emballage

Hauteur	17,20 cm
Largeur	32,00 cm
Profondeur	14,00 cm
Poids net	1,16 kg
Poids brut	1,68 kg
EAN	08710103858904
Nombre de produits inclus	1
Pays d'origine	CN
Code du système harmonisé	851640

### Carton externe

Longueur	45,00 cm
Largeur	33,40 cm
Hauteur	36,40 cm
Poids brut	10,59 kg
EAN	18710103858901
Nombre d'emballages	6



Les données sont sujettes à changement  
2018, février 4

Version: 6.0.1  
EAN: 08710103858904

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les données sont sujettes à changement sans préavis. Les noms et marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs ayants droits respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)