

# PHILIPS

## Fer vapeur


### EasySpeed Advanced

2 400 W


Effet pressing 180 g

Débit de vapeur continu  
40 g/min

Semelle en céramique



GC2676/20



## Plus rapide, du début jusqu'à la fin Accélère votre repassage de 5 façons

Un repassage plus rapide, du début jusqu'à la fin : chauffe rapide, orifice de remplissage XL, puissants jets de vapeur venant à bout des faux plis tenaces, semelle en céramique durable pour une glisse optimale et système anti-gouttes. Cinq solutions pour des séances de repassage plus rapides.

### Un repassage rapide

- 2 400 W pour une augmentation rapide de la température en 30 secondes
- Effet pressing jusqu'à 180 g pour éliminer les faux plis tenaces
- Débit vapeur jusqu'à 40 g/min pour des performances puissantes et régulières
- Orifice de remplissage d'eau extra-large pour remplir et vider rapidement
- Pointe Triple Précision pour une maîtrise et une visibilité optimales

### Un repassage facile

- Arrêt automatique en cas de non-utilisation du fer
- Semelle en céramique durable pour une glisse optimale
- Le système anti-gouttes évite les taches pendant le repassage
- Réservoir d'eau grande capacité de 300 ml pour un remplissage moins fréquent
- Enroulement simple du cordon avec le clip, pour un rangement rapide et pratique

### Performances longue durée

- Système anticalcaire, pour une production de vapeur durable

# Points forts

## 2 400 W pour une montée en température rapide



Permet une chauffe rapide de 30 secondes pour un démarrage rapide.

## Effet pressing jusqu'à 180 g



Pénètre au cœur des fibres pour éliminer facilement les faux plis tenaces.

## Débit vapeur jusqu'à 40 g/min




Débit vapeur puissant et régulier pour éliminer plus rapidement les faux plis.

## Orifice de remplissage d'eau extra-large




L'orifice de remplissage extra-large du réservoir d'eau vous permet de le remplir et de le vider rapidement.

## Pointe Triple Précision



La pointe est précise grâce aux 3 éléments suivants : une pointe effilée, une semelle extrafine et une forme ergonomique. La pointe Triple Précision vous permet de repasser les zones les plus difficiles, telles que les boutons et les plissages.

## Arrêt automatique



Le fer à repasser s'éteint quand vous ne l'utilisez pas. Il s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes lorsque vous le posez sur le talon, et au bout de 30 secondes lorsqu'il est immobile.

## Semelle en céramique



Notre semelle en céramique durable glisse parfaitement sur tous les vêtements repassables. Elle est anti-adhésive, facile à nettoyer et résiste aux rayures.

## Système anti-gouttes



Notre système anti-gouttes permet d'éviter que des fuites de gouttelettes d'eau ne créent des taches. Vous pouvez ainsi repasser en toute confiance à n'importe quelle température.

## Réservoir d'eau de 300 ml



Grâce au grand réservoir d'eau de 300 ml, les remplissages sont moins fréquents afin de repasser plus de vêtements en une séance.

## Enroulement du cordon avec clip



Le cordon d'alimentation s'enroule facilement autour de la base du fer. Maintenez-le en place avec un clip, pour un rangement pratique.

# Caractéristiques

## Élimination rapide des faux plis

Débit vapeur continu: 40 g/min  
Alimentation: 2 400 W  
Effet pressing: 180 g  
Différents niveaux de vapeur  
Défroissage vertical  
Vaporisation d'eau  
Temps de chauffe: 30 s

## Facile à utiliser

Nom de la semelle: Céramique  
Capacité du réservoir d'eau: 300 ml  
Rotation du cordon: Rotation du cordon à 360°

Longueur du cordon d'alimentation: 2 m  
Pointe vapeur de précision  
Utilisable avec l'eau du robinet  
Système stop-gouttes  
Ouverture de remplissage extra-large  
Arrêt automatique

## Gestion du calcaire

Nettoyage et détartrage: Auto-nettoyant

## Rangement

Range-cordon: Cordon à clip

## Taille et poids

Poids du fer: 1,150 kg

## Garantie

Garantie internationale de 2 ans

## Efficacité éco-énergétique

Mode économie d'énergie  
Mode d'emploi: 100 % de papier recyclé

