

PHILIPS

Dampstrykejern


EasySpeed Advanced

40 g/min konstant damp, 180 g
dampstøt

Vannbeholder på 180 ml

Smart dryppstopp

Keramisk strykesåle



GC2676/20



Enkelt og effektivt dampstrykejern som gjør strykingen enklere

Dette dampstrykejernet gjør strykingen enkel og rask. Den korte oppvarmingstiden og konstante damputslippet, sammen med den klebefire strykesålen som gir enda bedre gli over plagget – gjør dette dampstrykejernet perfekt for deg som vil ha et raskt og godt resultat!

Rask stryking

- 2400 W for rask oppvarming på 30 sekunder
- 180 g/min dampstøt for vanskelige skrukker
- Konstant damputslipp på 40 g/min
- Ekstra stor åpning for rask påfylling og tømming av vann
- Tupp for å komme til vanskelige områder

Enkel stryking

- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet
- Holdbar keramisk strykesåle som glir lett over alle tekstiler
- Dryppstoppsystemet sørger for at klærne ikke får våte flekker når du stryker
- Vannbeholder på 300 ml
- Enkel ledningskveiling med klemme for rask og ryddig oppbevaring

Langvarig ytelse

- Avkalkingssystem for langvarig dampytelse

Høydepunkter

Varmes opp raskt med 2400 W



Med rask oppvarming på 30 sekunder kommer du fort i gang.

180 g/min dampstøt



Bruk dampstøt på 180 g/min når du vil fjerne ekstra vanskelig skrukker

Konstant damputslipp på 40 g/min



Konstant damputslipp på 40 g/min for effektiv skrukkefjerning

Ekstra stor påfyllingsåpning for vann




En ekstra stor åpning på vannbeholderen sørger for rask påfylling og tømning.

Tupp for vanskelige områder



Tuppen gjør det enklere å stryke med presisjon og komme til vanskelige områder, som rundt knapper og mellom folder.

Automatisk avslåing



Strykejernet slår seg av hvis du lar det stå stille. Når det står i oppreist stilling, slår det seg av automatisk etter åtte minutter. Ligger det flatt, slår det seg av etter å ha stått stille i 30 sekunder.

Glir lett over alle tekstiler



Den holdbare keramiske strykesålen glir lett på alle strykable plagg. Den har et ripesikkert slippbelegg og er enkel å holde ren.

Dryppstoppsystem



Takket være dryppstoppsystemet kan du stryke delikate plagg på lav temperatur, uten å bekymre deg for våte flekker fra vanndråper.

Vannbeholder på 300 ml



Den store vannbeholderen på 300 ml gjør at du kan stryke flere klær på en økt, uten å fylle på vann.

Ledningskveiling med klemme



Ledningen kan enkelt kveiles opp rundt basen til strykejernet og holdes på plass med en klemme for ryddig oppbevaring.

Spesifikasjoner

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp: 40 g/min
Drift: 2400 W
Dampstøt: 180 g
Ulike dampnivåer
Vertikal damp
Vannspray
Oppvarmingstid: 30 sek

Lett å bruke

Navn på strykesåle: Keramikk
Kapasitet for vanntank: 300 ml
Ledningsfrihet (dreier): 360 graders

ledningsfrihet
Lengde på nettleiding: 2 m
Presisjonsdampspiss
Egnet til vann fra springen
Dryppstopp
Ekstra stort påfyllingshull
Slår seg automatisk av

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring: Selvrensende

Lagring

Ledningsoppbevaring: Ledningsklemme

Størrelse og vekt

Vekt på strykejern: 1,150 kg

Garanti

To års verdensomspennende garanti

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus
Brukerhåndbok: 100 % resirkulert papir

